

**IE-CT-SC-GOF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**GOF**

- För glasfiber SC/ST, IP20- och IP67-kontakter
- För glasfiber LC och IP 67-kontakter POF
- För polymeroptiska fibrer SC/ST, IP20- och IP67-kontakter
- För optofibrer, Profinet och Mobilkabel SC/ST och IP67-kontakter

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Crimpverktyg, Sexkantig crimptång
Art.nr.	<a href="#">9205320000</a>
Typ	IE-CT-SC-GOF
GTIN (EAN)	4032248725458
Förp.	1 items

## Tekniska data

### Mått och vikter

Bredd	250 mm	Byggbredd (tum)	9.8425 inch
Nettovikt	711 g		

### Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

### Tekniska data

Artikelbeskrivning	Pressverktyg för optofibrer SC/ST och IP 67 kontakt	Utförande	mekanisk, utan utbytbara insatser
--------------------	---	-----------	-----------------------------------

### verktygsdata – kontaktpressning

Crimpart/-profil	Sexkantig crimptång
------------------	---------------------

### Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

---

**Exempel på användning**

---

