

IE-CT-SC-GOF-P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**GOF**

- För glasfiber SC/ST, IP20- och IP67-kontakter
- För glasfiber LC och IP 67-kontakter POF
- För polymeroptiska fibrer SC/ST, IP20- och IP67-kontakter
- För optofibrer, Profinet och Mobilkabel SC/ST och IP67-kontakter

Allmänna beställningsdata

Utförande	Crimpverktyg, Sexkantig crimptång
Art.nr.	9205350000
Typ	IE-CT-SC-GOF-P
GTIN (EAN)	4032248725489
Förp.	1 items

Tekniska data

www.weidmueller.com

Mått och vikter

Bredd	250 mm	Byggbredd (tum)	9.8425 inch
Nettovikt	624.8 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Pressverktyg för optofibrer, Profinet och Mobilkabel SC/ST och IP 67 kontakt	Utförande	mekanisk, utan utbytbara insatser
--------------------	------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------------------------------

verktygsdata – kontaktpressning

Crimpart/-profil	Sexkantig crimptång
------------------	---------------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		