

LAN USB TESTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



Kretsprovornas helisolerade plastinkapslingar är slag- och bryttåliga och därigenom speciellt lämpliga för daglig användning, även i tuffa miljöer. Den inbyggda ficklampan hjälper till att snabbt och säkert hitta defekta ledningar. Kretsprovningen kan både visas akustiskt och optiskt.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Testverktyg, Genomgångstestare för datakabel
Art.nr.	9205400000
Typ	LAN USB TESTER
GTIN (EAN)	4032248732128
Förp.	1 items

LAN USB TESTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	65 mm	Byggdjup (tum)	2.5591 inch
Höjd	27 mm	Bygghöjd (tum)	1.063 inch
Bredd	135 mm	Byggbredd (tum)	5.3149 inch
Nettovikt	355 g		

Temperaturer

Drifttemperatur

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	7a, 7cI
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2bc29d03-0968-4775-8c8f-2ea21fe4c041

Tekniska data

Artikelbeskrivning Kretsprovare

PW64 Mät- och provutrustning

Försörjning	9 V blockbatteri	Anslutningstyp	RJ45, USB A, USB B
Indikering	LED	Skyddsklass	IP44
kontrollerad och godkänd enligt	EN/IEC 61010	Summer	Nej
Mått Remotebox	65 x 28 x 27 mm	Testbar kabellängd, max.	1000 m
Vikt Remotebox	30 g		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002080	ETIM 9.0	EC002080
ETIM 10.0	EC002080	ECLASS 14.0	27-20-11-08
ECLASS 15.0	27-20-11-08		

Exempel på användning



LAN USB TESTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

Tillbehör

Tillbehör för provning och mätning av utrustning

**Allmänna beställningsdata**

Typ	BLOCKBATTERIE 9V	Utförande
Art.nr.	9004810000	Testverktyg, Batteri
GTIN (EAN)	4008190050665	
Förp.	1 ST	