

**CTIN CM 1.6/2.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Pressverktyg för svarvade kontakter

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- med anslag för exakt positionering av kontakterna

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, 0.14mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , 4-Indent-Crimp
Art.nr.	<a href="#">9205430000</a>
Typ	CTIN CM 1.6/2.5
GTIN (EAN)	4032248733446
Förp.	1 items

## CTIN CM 1.6/2.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Bredd	230 mm	Byggbredd (tum)	9.0551 inch
Nettovikt	1175 g		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## Tekniska data

Artikelbeskrivning	Crimpverktyg för HD- HE och ConConcept M10/M5-kontakter 0,14-6mm <sup>2</sup>	Utförande	mekanisk, utan utbytbara insatser
--------------------	---	-----------	-----------------------------------

## Kontaktbeskrivning

Kontakttyp	svarvade kontakter	Ledararea max. AWG	AWG 10
Ledararea min. AWG	AWG 26	Crimp-område, max.	6 mm <sup>2</sup>
Crimp-område, min	0.14 mm <sup>2</sup>		

## verktygsdata – kontaktpressning

Ändhysarea, max.	6 mm <sup>2</sup>	Crimpart/-profil	4-Indent-Crimp
------------------	-------------------	------------------	----------------

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		