

CTIN CM 3.6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Pressverktyg för svarvade kontakter

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- med anslag för exakt positionering av kontakterna

Allmänna beställningsdata

Utförande	Crimpverktyg för kontakter, 1,5mm ² , 10mm ² , 4-Indent-Crimp
Art.nr.	9205440000
Typ	CTIN CM 3.6
GTIN (EAN)	4032248734146
Förp.	1 items

CTIN CM 3.6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	230 mm	Byggbredd (tum)	9.0551 inch
Nettovikt	1190 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Crimpverktyg för HD- och ConCept M3-kontakter och liknande 1,5–10mm ²	Utförande	mekanisk, utan utbytbara insatser
--------------------	--	-----------	-----------------------------------

Kontaktbeskrivning

Kontakttyp	svarvade kontakter	Ledararea max. AWG	AWG 8
Ledararea min. AWG	AWG 16	Crimp-område, max.	10 mm ²
Crimp-område, min	1.5 mm ²		

verktygsdata – kontaktpressning

Ändhysarea, max.	10 mm ²	Crimpart/-profil	4-Indent-Crimp
------------------	--------------------	------------------	----------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		