

BIT E6.3 0.5X3.0X110**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

1/4" - Sexkantfäste enligt DIN 3126, form E 6,3 till direkt maskinanslutning (DMS3) Krysspår-Bits DIN 5264, Fäste 1/4" E6,3 DIN 3126

Allmänna beställningsdata

Utförande	Tillbehör, Skruvmejselinsats
Art.nr.	9205600000
Typ	BIT E6.3 0.5X3.0X110
GTIN (EAN)	4032248772902
Förp.	5 items
Leveransstatus	Avanmäld
Tillgänglig till	2022-03-01T00:00:00+01:00
Alternativ produkt	BIT E6.3 0.5X3.0X110

BIT E6.3 0.5X3.0X110

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Bredd	110 mm	Byggbredd (tum)	4.3307 inch
Nettovikt	11 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Bit med slitsklinga 0,5x3,0x110
--------------------	------------------------------------

El-skruvdragare

vikt	15 g
------	------

Skruvverktyg

Klingbredd (B)	3 mm	Klingtjocklek	0.5 mm
Form	E 6,3 DIN 3126, Spår	Klinglängd	110 mm

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 14.0	21-04-42-04
ECLASS 15.0	21-04-42-04		