

Beställningar endast efter  
förfrågan



- För automatisk avisolering och crimpning
- Tidsbesparande och effektiv bearbetning
- Enkel inställning till respektive diameterområde
- Avisolering och crimpning i ett arbetssteg
- Bearbetning av hylsor eller kontakter från andra tillverkare kan orsaka maskinfel och defekter!

#### Allmänna beställningsdata

Utförande	Automatic stripper and crimper
Art.nr.	<a href="#">9205790000</a>
Typ	CA 100/10
GTIN (EAN)	4032248813285
Förp.	1 items

## Tekniska data

### Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

### Mått och vikter

Djup	400 mm	Byggdjup (tum)	15.748 inch
Höjd	460 mm	Bygghöjd (tum)	18.1102 inch
Bredd	530 mm	Byggbredd (tum)	20.8661 inch
Nettovikt	48000 g		

### Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

### Avisolerings/Kontaktpressningautomater

Avisoleringsområde	Endast för 10,0 mm <sup>2</sup> ändhylsa med krage	Drivning	Elektro-pneumatisk
Takttid	ca. 1,5 s	Kontaktpressning	Trapetsformad
Crimplängd	12 - 18 mm	Förbrukningsvaror	lösa kabelskor, med och utan plastkrage
Tryckluftsanslutning	5 bar	elektroanslutning	100-240 V / 50/65 Hz

### Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		