

Beställningar endast efter
förfrågan



- För automatisk avisolering och crimpning
- Tidsbesparande och effektiv bearbetning
- Enkel inställning till respektive diameterområde
- Avisolering och crimpning i ett arbetssteg
- Bearbetning av hylsor eller kontakter från andra tillverkare kan orsaka maskinfel och defekter!

Allmänna beställningsdata

Utförande	Automatic stripper and crimper
Art.nr.	9205790000
Typ	CA 100/10
GTIN (EAN)	4032248813285
Förp.	1 items

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	400 mm	Byggdjup (tum)	15.748 inch
Höjd	460 mm	Bygghöjd (tum)	18.1102 inch
Bredd	530 mm	Byggbredd (tum)	20.8661 inch
Nettovikt	48000 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Avisolerings/Kontaktpressningautomater

Avisoleringsområde	Endast för 10,0 mm ² ändhylsa med krage	Drivning	Elektro-pneumatisk
Takttid	ca. 1,5 s	Kontaktpressning	Trapetsformad
Crimplängd	12 - 18 mm	Förbrukningsvaror	lösa kabelskor, med och utan plastkrage
Tryckluftsanslutning	5 bar	elektroanslutning	100-240 V / 50/65 Hz

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		