

## RS 32 24VUC LD LP 2U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Produktillustration





Abbildung liknande

## Allmänna beställningsdata

Utförande	RS-SERIE, Relämodul, Antal kontakter: 2, Växlande-kontakt AgNi 90/10, Märkstyrspänning: 24 V UC $\pm 10\%$ , Varaktig ström: 4 A, Skruvanslutning, Testknapp finns: Nej
Art.nr.	<a href="#">9406221001</a>
Typ	RS 32 24VUC LD LP 2U
GTIN (EAN)	4032248046164
Förp.	10 items
Leveransstatus	Avanmäld
Sista orderdatum	2022-11-25T00:00:00+01:00
Alternativ produkt	<a href="#">TRS 24VUC 2CO</a>

## RS 32 24VUC LD LP 2U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	63.5 mm	Byggdjup (tum)	2.5 inch
Höjd	70 mm	Bygghöjd (tum)	2.7559 inch
Bredd	25 mm	Byggbredd (tum)	0.9842 inch
Nettovikt	45.18 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	-40 °C...60 °C	Drifttemperatur	-25 °C...40
Fuktighet	40 °C/93 % rel. fuktighet, ingen kondens		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3820ceea-2b49-4a61-bda5-08f3867b3419

## Styrsida

Märkstyrspänning	24 V UC ±10 %	Märkström AC	28 mA
Märkström DC	18 mA	Märkeffekt	0,6 W / 0,9 VA
Statusindikering	röd LED	Skyddskoppling	Likriktare

## Belastningssida

Märkopplingsspänning	250 V AC	max. Kopplingsfrekvens vid märklast	0.1 Hz
Brytspänning AC, max.	250 V	Inkopplingsströmmen	6 A
AC-brytförmåga (ohmsk), max.	1000 VA	Inkopplingsfördröjning	< 13 ms
Frånslagsfördröjning	≤ 10 ms	Kontakttyp	2 CO contact (AgNi 90/10)
Mekanisk livslängd	30 X 106 kopplingar	min. Bryteffekt	1 mA @ 24 V, 10 mA @ 10 V, 100 mA / 5 V DC

## Allmänna uppgifter

Utförande	lött relä	Montageskena obestyckad	TS 32, TS 35
Testknapp finns	Nej	Mekanisk indikator för brytarläge	Nej
Färgkod	orange		

## Isolationskoordinater

Märkspänning	300 V	Nedsmutningsgrad	2
Överspanningskategori	III	Kryp- och luftsträcka ingång – utgång	> 3 mm
Spänningshållfasthet till montageskena	4 kVeff / 1 Min.	Stöthållspänning	4 kV (1,2/50 µs)
Skyddsklass	IP20		

## RS 32 24VUC LD LP 2U

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tekniska data

### Ytterligare information om godkännanden/normer

Certifikat nr. (CSA)	082859-C-000
----------------------	--------------

### Anslutningsdata

Ledaranslutningsteknik	Skruvanslutning	Avisoleringslängd nominellt	8 mm
Anslutningsområde, märkarea	2.5 mm <sup>2</sup>	Anslutningsområde, min.	0.5 mm <sup>2</sup>
Anslutningsområde, max.	4 mm <sup>2</sup>		

### Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001437	ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437	ECLASS 14.0	27-37-16-01
ECLASS 15.0	27-37-16-01		

**Kopplingsbild**

