Datablad

THERMOMETER 610 LC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Infrarödtermometern 610 LC gör det möjligt att beröringsfritt, säkert och snabbt fastställa exakt yttemperatur.

- Temperaturer på -20°C till +260°C kan mätas beröringsfritt
- Upplösning: 1°C
- Mätintervall: 2,5 gånger per sekund
- Markering av mätstället med laserpunkt
- Display med bakgrundsbelysning
- Inklusive batterinivåindikering
- Automatisk avstängning
- Inklusive skyddsväska

Allmänna beställningsdata

Utförande	Testverktyg, Infraröd termometer
Art.nr.	9427520000
Typ	THERMOMETER 610 LC
GTIN (EAN)	4032248407033
Förp.	1 items
Leveransstatus	Avanmäld
Tillgänglig till	2023-05-01T00:00:00+02:00

THERMOMETER 610 LC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	40 mm	Byggdjup (tum)	1.5748 inch
Höjd	44 mm	Bygghöjd (tum)	1.7323 inch
Bredd	170 mm	Byggbredd (tum)	6.6929 inch
Nettovikt	297 g		

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Infraröd termometer

PW64 Mät- och provutrustning

Arbetstemperatur max.	50 °C	Arbetstemperatur min.	0 °C
Indikering	digital	Temperaturmätvärde, max.	260
Temperaturmätvärde, min.	-20	Batterityp	Batteri 1,5 V typ AAA

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000601

THERMOMETER 610 LC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

Exempel på användning

THERMOMETER 610 LC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Tillbehör

Tillbehör för provning och mätning av utrustning

Allmänna beställningsdata

Typ	BATTERIE 1,5V MICRO	Utförande
Art.nr.	9201310000	Testverktyg, Batteri
GTIN (EAN)	4032248421121	
Förp.	2 ST	