

SAIS-ZW-5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Individuella kabellängder krävs ofta nuförtiden. För att uppfylla detta krav erbjuder Weidmüller ett brett utbud av kontaktdon för fri konfektionering.

I maskinteknik för speciella syften, kräver vissa applikationer två olika kabellängder som kopplas till en enda kontakt. För att lösa detta problem, erbjuder vi konfektionerbara han- och hondelar med två kabelutgångar.

Minitvillingkontakten levereras med en 90° utgång och en rak utgång. Den vinklade versionen kan vridas enligt behov i 90° steg.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Fältanslutningsbar anslutning, M12
Art.nr.	9457540000
Typ	SAIS-ZW-5
GTIN (EAN)	4032248143290
Förp.	1 items

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr (cURus)	E307231

Mått och vikter

Nettovikt	27.72 g
-----------	---------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Antal poler	5	Kodering	A-kodad
Kontakttyta	CuSnZn	Anslutningstyp	Skruvanslutning
Kapslingsmaterial	PA	Isolationsmotstånd	103 Ω
Ledardiameter, max.	0.75 mm ²	Ledardiameter, min.	0.14 mm ²
Nominell spänning	60 V	Märkström	4 A
Skyddsklass	IP67	Nedsmutningsgrad	3
Kabelförskruvning	PG 7	Kontakttyp	Hane
Skärmanslutning	Nej	Material låsring	Zinkpressgjutning
Temperaturområde kapsling	-25...+85 °C		

Allmänna data

Kontakthållarmaterial	PBTP	Antal poler	5
Anslutning 1	M12	Anslutning 2	Skruv
Kapslingsmaterial	PA	Anslutningsgänga	M12
Kontakttyta	CuSnZn	Skyddsklass	IP67

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

Polschema

