

SAIS-ZW-5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Individuella kabellängder krävs ofta nuförtiden. För att uppfylla detta krav erbjuder Weidmüller ett brett utbud av kontaktdon för fri konfektionering.

I maskinteknik för speciella syften, kräver vissa applikationer två olika kabellängder som kopplas till en enda kontakt. För att lösa detta problem, erbjuder vi konfektionerbara han- och hondelar med två kabelutgångar. Minitvillingkontakten levereras med en 90° utgång och en rak utgång. Den vinklade versionen kan vridas enligt behov i 90° steg.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|------------------------------------|
| Utförande | Fältanslutningsbar anslutning, M12 |
| Art.nr. | 9457540000 |
| Typ | SAIS-ZW-5 |
| GTIN (EAN) | 4032248143290 |
| Förp. | 1 items |

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



| | |
|-----------------------|------------------------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
| UL File Number Search | UL-webbplats |
| Certifikat nr (cURus) | E307231 |

Mått och vikter

| | |
|-----------|---------|
| Nettovikt | 27.72 g |
|-----------|---------|

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |

Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

| | | | |
|---------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Antal poler | 5 | Kodering | A-kodad |
| Kontaktyta | CuSnZn | Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Kapslingsmaterial | PA | Isolationsmotstånd | 103 Ω |
| Ledardiameter, max. | 0.75 mm ² | Ledardiameter, min. | 0.14 mm ² |
| Nominell spänning | 60 V | Märkström | 4 A |
| Skyddsklass | IP67 | Nedsmutningsgrad | 3 |
| Kabelförskruvning | PG 7 | Kontakttyp | Hane |
| Skärmanslutning | Nej | Material låsring | Zinkpressgjutning |
| Temperaturområde kapsling | -25...+85 °C | | |

Allmänna data

| | | | |
|-----------------------|--------|------------------|-------|
| Kontakthållarmaterial | PBTP | Antal poler | 5 |
| Anslutning 1 | M12 | Anslutning 2 | Skruv |
| Kapslingsmaterial | PA | Anslutningsgånga | M12 |
| Kontaktyta | CuSnZn | Skyddsklass | IP67 |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002635 | ETIM 9.0 | EC002635 |
| ETIM 10.0 | EC002635 | ECLASS 14.0 | 27-44-01-16 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-16 | | |

Polschema

