

**SAIL-VSB-0.3U****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Weidmüller erbjuder ventilstickproppskabel med M8/M12 kontakt eller fri ledningsände. Ventilstickproppens driftsläge signaleras med ett indikeringsselement (ljusdiod). Ventilstickpropparna har en skyddskoppling. Weidmüllers program omfattar ventilstickproppar i utförandena A, B, C enligt DIN och industristandard. Skyddsklass IP 67 uppfylls vid instruvning. Anslutningsriktningen är också en avgörande faktor, och Weidmüller erbjuder därför olika versioner.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Sensor-aktuatorkabel, Antal poler: 3, 0.5 m, LED: Nej, Skärmad:
Art.nr.	<a href="#">9457930030</a>
Typ	SAIL-VSB-0.3U
GTIN (EAN)	4064675041818
Förp.	1 items
Leveransstatus	Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Sista orderdatum	2027-02-28T00:00:00+01:00

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Nettovikt 30 g

## Tekniska data för kabel

Kabellängd	0.5 m	Mantelfärg	svart
Accelerartion	5 m/s <sup>2</sup>	Böjradie min, rörlig	10 x kabelldiameter
Böjradie min, fast monterad	5 x kabelldiameter	Böjcykler	2 Mio
hastighet	200 m/s	Mantelmateriel	PUR
Bestrålning tvärbunden	Nej	Färgkodning	brun, blå, grön/gul
Antal poler	3	Ytterdiameter	4.6 mm ± 0.2 mm

## Allmänna tekniska data

LED Nej

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001855	ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855	ECLASS 14.0	27-06-03-11
ECLASS 15.0	27-06-03-11		

**Profilritning**



**Polschema**



**Kopplingsbild**

