

**QL 10 SAKK4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Till skillnad från kopplingsplintarna med integrerad frånkopplingsspak, kan våra kopplingspluggar lossas helt eller tas bort från kopplingsplinten och respektive applikation och erbjuder ett flexibelt alternativ till våra standardfrånskiljare.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Överkoppling (plint), skruvad, grå, 41 A, Antal poler: 10, Delning i mm (P): 6.00, Isolerad: Nej, Bredd: 77.1 mm
Art.nr.	<a href="#">9502570000</a>
Typ	QL 10 SAKK4
GTIN (EAN)	4008 19055056 1
Förp.	20 items

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Djup	1 mm	Byggdjup (tum)	0.0394 inch
Höjd	6 mm	Bygghöjd (tum)	0.2362 inch
Bredd	77.1 mm	Byggbredd (tum)	3.0354 inch
Nettovikt	3.04 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C
-----------------	----------------	----------------------	---------------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänt

Antal poler	10	Monteringsanvisning	Direktmontage
-------------	----	---------------------	---------------

## Märkdata

Märkspänning	400 V	Märkström	41 A
--------------	-------	-----------	------

## Materialdata

Grundläggande material	Koppar	Färgkod	grå
------------------------	--------	---------	-----

## Mått

Delning i mm (P)	6.00 mm
------------------	---------

## Systemparametrar

Utförande	Överkoppling
-----------	--------------

## Ytterligare tekniska data

Montagesätt	skruvad	Monteringsanvisning	Direktmontage
explosionstestat utförande	Nej	Monteringstyp	skruvad

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		