

QL 10 SAKK10**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplinter genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingssystem för modulär plintar.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|--|
| Utförande | Överkoppling (plint), skruvad, grå, 57 A, Antal poler: 10, Delning i mm (P): 6.00, Isolerad: Nej, Bredd: 111.95 mm |
| Art.nr. | 9502680000 |
| Typ | QL 10 SAKK10 |
| GTIN (EAN) | 4008190550646 |
| Förp. | 20 items |

Tekniska data

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|-----------|-----------------|-------------|
| Djup | 1 mm | Byggdjup (tum) | 0.0394 inch |
| Höjd | 6 mm | Bygghöjd (tum) | 0.2362 inch |
| Bredd | 111.95 mm | Byggbredd (tum) | 4.4075 inch |
| Nettovikt | 4.9 g | | |

Temperaturer

| | | | |
|-----------------|----------------|----------------------|---------------|
| Lagertemperatur | -25 °C...55 °C | Omgivningstemperatur | -5 °C...40 °C |
|-----------------|----------------|----------------------|---------------|

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

Allmänt

| | | | |
|-------------|----|---------------------|---------------|
| Antal poler | 10 | Monteringsanvisning | Direktmontage |
|-------------|----|---------------------|---------------|

Märkdata

| | | | |
|--------------|-------|-----------|------|
| Märkspänning | 400 V | Märkström | 57 A |
|--------------|-------|-----------|------|

Materialdata

| | | | |
|------------------------|--------|---------|-----|
| Grundläggande material | Koppar | Färgkod | grå |
|------------------------|--------|---------|-----|

Mått

| | |
|------------------|---------|
| Delning i mm (P) | 6.00 mm |
|------------------|---------|

Systemparametrar

| | |
|-----------|--------------|
| Utförande | Överkoppling |
|-----------|--------------|

Ytterligare tekniska data

| | | | |
|----------------------------|---------|---------------------|---------------|
| Montagesätt | skruvad | Monteringsanvisning | Direktmontage |
| explosionstestat utförande | Nej | Monteringstyp | skruvad |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000489 | ETIM 9.0 | EC000489 |
| ETIM 10.0 | EC000489 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 | | |