

KISC M3X20.5/10 NI EK4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Vi erbjuder en bred portfölj med växande stöd för enkel hantering och komplettering av våra produkter. Från olika verktyg till isoleringshylsa och olika skruvar är våra komponenter så detaljerade att de stämmer överens med varandra och på så sätt underlättar sammanställningen i enlighet med respektive standard- och skyddsbestämmelser.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Klämbygel, Montageskruv
Art.nr.	9503280000
Typ	KISC M3X20.5/10 NI EK4
GTIN (EAN)	4008 190550783
Förp.	100 items

KISC M3X20.5/10 NI EK4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	4.8 mm	Byggdjup (tum)	0.189 inch
Höjd	20.5 mm	Bygghöjd (tum)	0.8071 inch
Bredd	4.8 mm	Byggbredd (tum)	0.189 inch
Nettovikt	1.15 g		

Temperaturer

Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C
----------------------	---------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänt

Monteringsanvisning	Direktmontage
---------------------	---------------

Materialdata

Färgkod	grå
---------	-----

Mått

Gängmått metriskt, ytter	3.00 mm
--------------------------	---------

Systemparametrar

Utförande	Skruvar
-----------	---------

Ytterligare tekniska data

Monteringsanvisning	Direktmontage	Monteringstyp	skruvad
---------------------	---------------	---------------	---------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		