

## POK MOPL 1616

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

### Bildliknande



Kapslings Sortimentet Klippon® POK är tillverkat av högkvalitativt glasfiberförstärkt polyester och är idealiskt för applikationer och miljöer med krav på korrosionsbeständighet, slagåtlighet och starkt IP-skydd.

Viktiga egenskaper för det omfattande produktsortimentet:

- Finns i 17 storlekar
- Två standardutföranden (färger): grått (liknande RAL 7001 för industrianvändning) och svart (liknande RAL 9011 för tuffa miljöer, Ex)
- Lock med skruvar i rostfritt stål i utformning med krysspår/slits
- Gjuten packning tillverkad av silikon eller kloropren
- Fästhål utanför det tätade området för att säkerställa IP66-klassens starka inträngningsskydd
- Slagåtlighet upp till 7 joule
- Montage direkt i kapslingen eller med hjälp av en intern montageplatta
- Direkt vägginfästning möjlig med användning av montagehål eller montagefötter
- Infästningsgänga för att fästa montageskenor och -plattor
- Upp till brandklassning E60 beroende på konfiguration
- Weidmüller tillverkar och levererar denna kapsling i enlighet med kundens önskemål - utrustad med alla erforderliga plintar och kabelförskruvningar.

### Allmänna beställningsdata

|            |  |
|------------|--|
| Utförande  | Klippon POK (tom kapsling i polyester), Montageplatta, Höjd: 143 mm, Bredd: 145 mm, Djup: 1.5 mm, Grundläggande material: Stålblåt förzinkad, övriga, Silver |
| Art.nr.    | <a href="#">9510610000</a>   |
| Typ        | POK MOPL 1616  |
| GTIN (EAN) | 4008190498245  |
| Förp.      | 1 items  |

## Tekniska data

www.weidmueller.com

### Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

### Mått och vikter

|                  |        |                   |             |
|------------------|--------|-------------------|-------------|
| Djup             | 1.5 mm | Byggdjup (tum)    | 0.0591 inch |
| Höjd             | 143 mm | Bygghöjd (tum)    | 5.6299 inch |
| Bredd            | 145 mm | Byggbredd (tum)   | 5.7086 inch |
| Montagemått höjd | 76 mm  | Montagemått bredd | 132 mm      |
| Nettovikt        | 217 g  |                   |             |

### Temperaturer

Drifttemperatur

### Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag  
 REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

### Allmänna uppgifter

|                  |        |                        |                    |
|------------------|--------|------------------------|--------------------|
| Materialtjocklek | 1.5 mm | Montagesätt            | skruvad            |
| Yta              | övriga | Grundläggande material | Stålblåt förzinkad |

### Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000213    | ETIM 9.0    | EC000213    |
| ETIM 10.0   | EC000213    | ECLASS 14.0 | 27-40-06-39 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-39 |             |             |

**Djup 7,5 mm**

Klippon® K-serie, tillbehör

**Allmänna beställningsdata**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | TS35X7.5 ST K52            | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">8000003908</a> | Montageskena, TS 35, TS 35 x 7.5, Bredd: 140 mm, utan avlångt hål, |
| GTIN (EAN) | 4050118652659              | Stål, galvanisk förzinkad och passiverad                           |
| Förp.      | 20 ST                      |  |