

WAD 20 GE WSD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration

Varningsanvisning beröringsskydd med en blixtsymbol ger mer säkerhet till människa och maskin. De används när yttre spänning måste anges inom applikationen.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|---|
| Utförande | Plintmärkning, gul, Delning i mm (P): 18.00, Skrivna tecken: Symboler, vågrätt |
| Art.nr. | 9512260000 |
| Typ | WAD 20 GE WSD |
| GTIN (EAN) | 4008 190403942 |
| Förp. | 10 items |

WAD 20 GE WSD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|----------|-----------------|-------------|
| Djup | 13.43 mm | Byggdjup (tum) | 0.5287 inch |
| Höjd | 48.5 mm | Bygghöjd (tum) | 1.9094 inch |
| Bredd | 18 mm | Byggbredd (tum) | 0.7087 inch |
| Nettovikt | 2.32 g | | |

Temperaturer

| | | | |
|---------------------------------|---------------|---------------------------------|--------|
| Omgivningstemperatur | -5 °C...40 °C | Varaktig driftstemperatur, min. | -50 °C |
| Varaktig driftstemperatur, max. | 100 °C | | |

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

Allmänt

| | |
|---------------------|---------------|
| Monteringsanvisning | Direktmontage |
|---------------------|---------------|

Materialdata

| | | | |
|--------------------------------|-------|---------|-----|
| Grundläggande material | PA 66 | Färgkod | gul |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-2 | | |

Mått

| | |
|------------------|----------|
| Delning i mm (P) | 18.00 mm |
|------------------|----------|

Systemparametrar

| | |
|-----------|-------------|
| Utförande | för plintar |
|-----------|-------------|

Ytterligare tekniska data

| | | | |
|----------------------------|--------------|---------------------|---------------|
| Montagesätt | ihakningsbar | Monteringsanvisning | Direktmontage |
| explosionstestat utförande | Nej | | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000761 | ETIM 9.0 | EC000761 |
| ETIM 10.0 | EC000761 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 | | |