

SPPL SAKR


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Skiljeplattor och ändplattor är viktiga tillbehör för plintar. Skiljeplattor erbjuder optisk och elektrisk separation av olika potentialer och funktionsgrupper, vilket ökar säkerheten och säkerställer en tydlig struktur inuti kopplings-skåpet. Ändplattor stänger plintraden på sidorna, skyddar mot kontakt med spänningsförande delar och säkerställer ett rent, stabilt avslut. Båda komponenter är exakt anpassade till de olika plintserierna från Weidmüller, vilket bidrar till en säker, överensstämmande och professionell ledningsdragning.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Sektionsplatta (plint), röd, Höjd: 23.4 mm, Bredd: 0.3 mm, HB, PVC
Art.nr.	9525900000
Typ	SPPL SAKR
GTIN (EAN)	5027357067413
Förp.	100 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	23.4 mm	Byggdjup (tum)	0.9213 inch
Höjd	23.4 mm	Bygghöjd (tum)	0.9213 inch
Bredd	0.3 mm	Byggbredd (tum)	0.0118 inch
Nettovikt	0.17 g		

Temperaturer

Omgivningstemperatur	-15 °C...15 °C	Varaktig driftstemperatur, min.	-15 °C
Varaktig driftstemperatur, max.	60 °C		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Anslutningstyp	skruvad
----------------	---------

Materialdata

Grundläggande material	PVC	Färgkod	röd
Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB		

Systemparametrar

Ändplatta krävs	Nej	Antal våningar	1
-----------------	-----	----------------	---

Ytterligare tekniska data

rastbar	Ja
---------	----

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		