

KLIPPON K MF KIT 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Bildliknande

Abbildung ähnlich

Klippon® K-serie, tillbehör

Allmänna beställningsdata

Utförande	Klippon K (tom kapsling i aluminium), Monteringsfot, Fästöron, Höjd: 70 mm, Bredd: 33.5 mm, Djup: 12 mm, Grundläggande material: Rostfritt stål 1.4301, Silver
Art.nr.	9527590000
Typ	KLIPPON K MF KIT 25
GTIN (EAN)	4032248014071
Förp.	1 items

KLIPPON K MF KIT 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	12 mm	Byggdjup (tum)	0.4724 inch
Höjd	70 mm	Bygghöjd (tum)	2.7559 inch
Bredd	33.5 mm	Byggbredd (tum)	1.3189 inch
Nettovikt	127.1 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	
-----------------	--

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmän information tillbehör

Montagesätt	skruvad	Grundläggande material	Rostfritt stål 1.4301
-------------	---------	------------------------	-----------------------

Allmänna uppgifter

Montagesätt	skruvad	Grundläggande material	Rostfritt stål 1.4301
-------------	---------	------------------------	-----------------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		