



Små till medelstora polykarbonatkapslingar
Kapslingsserien MPC i polykarbonat lämpar sig framför allt för inbyggnad av elektriska, elektromekaniska och pneumatiska apparater och kretskort. Kapslingarna används i mekaniska och krävande kemiska miljöer.

Kännetecken:

- 17 storlekar i 2 utföranden
- grått eller transparent lock
- lock med plomberingshål
- Montagehål utanför täthetsområdet gängade hål för montageskenor, montageplattor och kretskort
- omfattande tillbehör

Weidmüller tillverkar och levererar kapslingarna i enlighet med kundens önskemål komplett bestyckade med plintar och förskruvningar.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|--|
| Utförande | MPC (tom kapsling i polykarbonat), Tom kapsling, Höjd: 125 mm, Bredd: 125 mm, Djup: 75 mm, Grundläggande material: Polykarbonat, obehandlad, ljusgrå |
| Art.nr. | 9535230000 |
| Typ | MPC 12/12/07 7035 |
| GTIN (EAN) | 4032248009169 |
| Förp. | 1 items |

Tekniska data

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|--------|-----------------|-------------|
| Djup | 75 mm | Byggdjup (tum) | 2.9527 inch |
| Höjd | 125 mm | Bygghöjd (tum) | 4.9212 inch |
| Bredd | 125 mm | Byggbredd (tum) | 4.9212 inch |
| Nettovikt | 295 g | | |

Temperaturer

| | |
|-----------------|-----------------|
| Drifttemperatur | -50 °C...130 °C |
|-----------------|-----------------|

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

Allmänna uppgifter

| | | | |
|---------------------------|---|-----------------------|----------------------------|
| Materialtjocklek | 3.5 mm | Driftstemperatur, max | 130 °C |
| Driftstemperatur, min. | -50 °C | Fastsättning av lock | 4 polyamid krysspårskruvar |
| Monteringsanvisning | Skruvmontering | Yta | obehandlad |
| Slagtålighet | IK08 | Skyddsklass | IP66, IP67 |
| Grundläggande material | Polykarbonat | Tätningmaterial | Polyuretan |
| Vridmoment för locksruvar | 0.8 Nm | Komponentfastsättning | genom självgående skruvar |
| Kapslingens fastsättning | Hål 4,5 mm | Antal locksruvar | 4 |
| Åtkomstöppning Bredd | 121.5 mm | Flänsplåt | Nej |
| Lock | Ja | Åtkomstöppning Höjd | 121.5 mm |
| Användningsområden | Fastighetsteknik, Transportväsende, Förpackningsindustri, Maskintillverkning | | |

Bestyckning horisontal

| | | | |
|-----------------|------|-----------------------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10 | 1x6 | WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 1x13 |
| WDU 4 / ZDU 4 | 1x11 | WDU 6 / ZDU 6 | 1x8 |

Bestyckning vertikal

| | | | |
|-----------------|------|-----------------------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10 | 1x6 | WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 1x13 |
| WDU 4 / ZDU 4 | 1x11 | WDU 6 / ZDU 6 | 1x8 |

Certifikatnummer kapsling

| | |
|---|----------------------------------|
| Försäkran om överensstämmelse nr. (DoC LVD) | DoC DE PS2420 201008 001ISS00 |
|---|----------------------------------|

Förskruvningar höger

| | | | |
|-----|---|-----|---|
| M16 | 3 | M20 | 3 |
| M12 | 4 | | |

Tekniska data**Förskruvningar uppe / nere**

| | | | |
|-----|---|-----|---|
| M20 | 3 | M12 | 4 |
| M16 | 3 | | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000261 | ETIM 9.0 | EC000261 |
| ETIM 10.0 | EC000261 | ECLASS 14.0 | 27-18-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-01-01 | | |



Tillbehör

Fastsättningsmaterial



Tillbehör

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | SC MPC | Utförande |
| Art.nr. | 9535640000 | MPC (tom kapsling i polykarbonat), Montageskruv, Skruvar, Höjd: |
| GTIN (EAN) | 4032248009428 | 12.5 mm, Bredd: 7 mm, Djup: 12.5 mm, Grundläggande material: Stål |
| Förp. | 100 ST | förzinkat |

Gångjärn




MPC-serien, Gångjärn, sats med 2 stycken

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | HG MPC | Utförande |
| Art.nr. | 9535590000 | MPC (tom kapsling i polykarbonat), Gångjärn utvändigt, Gångjärn, |
| GTIN (EAN) | 4032248009329 | Grundläggande material: Plast |
| Förp. | 1 ST | |

Utvändiga fästöron

Utvändiga fästöron
sats med vardera 4 styck

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | MF MPC | Utförande |
| Art.nr. | 9535600000 | MPC (tom kapsling i polykarbonat), Monteringsfot, Fästöron, Höjd: 30 |
| GTIN (EAN) | 4032248009381 | mm, Bredd: 15 mm, Djup: 10 mm, Grundläggande material: Plast |
| Förp. | 1 ST | |

Tillbehör

Klippon® POK jordningsplåt



Kapslings Sortimentet Klippon® POK är tillverkat av högkvalitativt glasfiberförstärkt polyester och är idealiskt för applikationer och miljöer med krav på korrosionsbeständighet, slagtålighet och starkt IP-skydd. Viktiga egenskaper för det omfattande produktsortimentet:

- Finns i 17 storlekar
- Två standardutföranden (färger): grått (liknande RAL 7001 för industri användning) och svart (liknande RAL 9011 för tuffa miljöer, Ex)
- Lock med skruvar i rostfritt stål i utformning med krysspår/slits
- Gjuten packning tillverkad av silikon eller kloropren
- Fästhål utanför det tätade området för att säkerställa IP66-klassens starka inträngningsskydd
- Slagtålighet upp till 7 joule
- Montage direkt i kapslingen eller med hjälp av en intern montageplatta
- Direkt vägginfästning möjlig med användning av montagehål eller montagefötter
- Infästningsgänga för att fästa montageskenor och -plattor
- Upp till brandklassning E60 beroende på konfiguration
- Weidmüller tillverkar och levererar denna kapsling i enlighet med kundens önskemål - utrustad med alla erforderliga plintar och kabelförskruvningar.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | PEBZ M10 S4 SET | Utförande |
| Art.nr. | 1283440000 | Klippon POK (tom kapsling i polyester), Jordningsbultar, övriga, Höjd: |
| GTIN (EAN) | 4050118073362 | 21 mm, Bredd: 21 mm, Djup: 48.7 mm, Grundläggande material: |
| Förp. | 1 ST | Rostfritt stål 1.4404 (316 L) |

Jordningsbult



Jordningsbultar att byta ut som en fullständig komponent i två utföranden - mässing och rostfritt stål.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | PEBZ M10 BR SET | Utförande |
| Art.nr. | 1277220000 | Klippon POK (tom kapsling i polyester), Jordningsbultar, övriga, Höjd: |
| GTIN (EAN) | 4050118067019 | 21 mm, Bredd: 21 mm, Djup: 48.7 mm, Grundläggande material: |
| Förp. | 1 ST | Mässing |

Klippon® POK jordningsplåt



Kapslings Sortimentet Klippon® POK är tillverkat av högkvalitativt glasfiberförstärkt polyester och är idealiskt för applikationer och miljöer med krav på korrosionsbeständighet, slagåtlighet och starkt IP-skydd. Viktiga egenskaper för det omfattande produktsortimentet:

- Finns i 17 storlekar
- Två standardutföranden (färger): grått (liknande RAL 7001 för industri användning) och svart (liknande RAL 9011 för tuffa miljöer, Ex)
- Lock med skruvar i rostfritt stål i utformning med krysspår/slits
- Gjuten packning tillverkad av silikon eller kloropren
- Fästhål utanför det tätade området för att säkerställa IP66-klassens starka inträngningsskydd
- Slagåtlighet upp till 7 joule
- Montage direkt i kapslingen eller med hjälp av en intern montageplatta
- Direkt vägginfästning möjlig med användning av montagehål eller montagefötter
- Infästningsgänga för att fästa montageskenor och -plattor
- Upp till brandklassning E60 beroende på konfiguration
- Weidmüller tillverkar och levererar denna kapsling i enlighet med kundens önskemål - utrustad med alla erforderliga plintar och kabelförskruvningar.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | PEBZ M6 BR SET | Utförande |
| Art.nr. | 1277250000 | Klippon POK (tom kapsling i polyester), Jordningsbultar, övriga, Höjd: |
| GTIN (EAN) | 4050118067149 | 12.3 mm, Bredd: 12.3 mm, Djup: 42 mm, Grundläggande material: |
| Förp. | 1 ST | Mässing |

Jordningsbult

Tillbehör



Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | PEBZ M6 S4 SET | Utförande |
| Art.nr. | 1283430000 | Klippon POK (tom kapsling i polyester), Jordningsbultar, övriga, Höjd: |
| GTIN (EAN) | 4050118073607 | 12.3 mm, Bredd: 12.3 mm, Djup: 42 mm, Grundläggande material: |
| Förp. | 1 ST | Rostfritt stål 1.4404 (316 L) |

Tillbehör

Montagehållare



Vi erbjuder en bred portfölj med växande stöd för enkel hantering och komplettering av våra produkter. Från olika verktyg till isoleringshylsa och olika skruvar är våra komponenter så detaljerade att de stämmer överens med varandra och på så sätt underlättar sammanställningen i enlighet med respektive standard- och skyddsbestämmelser.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | FKSC M4X6 D8/SW2 | Utförande |
| Art.nr. | 1567480000 | SAK-serien, Insexskruv, Skruvar, Antal poler: 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190033491 | |
| Förp. | 100 ST | |

Ventilationsproppar - DAE



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | DAE M12 SS | Utförande |
| Art.nr. | 1868550000 | DAE (ventilationselement), Utjämningsselement, Rak, M 12, 10 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248440405 | IP66, IP68, IP69K, Rostfritt stål 1.4305 (303) |
| Förp. | 10 ST | |
| Typ | DAE M12 PA LONG | Utförande |
| Art.nr. | 1868570000 | DAE (ventilationselement), Utjämningsselement, Rak, M 12, 10 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248440429 | IP66, IP68, IP69K, Polyamid 6 |
| Förp. | 10 ST | |

MPC



Montageplattor 1,5 mm stålplåt förzinkad

Tillbehör

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | MP MPC 12/12 | Utförande |
| Art.nr. | 9535550000 | MPC (tom kapsling i polykarbonat), Montageplatta, Montageplatta, |
| GTIN (EAN) | 4032248009275 | Höjd: 125 mm, Bredd: 125 mm, Grundläggande material: Stålblåt, |
| Förp. | 1 ST | förzinkad, förzinkad |

TS 15



Tillbehör

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | TS15X5 ST MPC1217 VER | Utförande |
| Art.nr. | 8000037598 | Montageskena, TS 15, Bredd: 4.13 mm, utan avlångt hål, Stål, |
| GTIN (EAN) | 4050118653106 | förzinkad, förkromad |
| Förp. | 20 ST | |

TS 35



Tillbehör

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | TS 35X105_MPC_12 | Utförande |
| Art.nr. | 8000037603 | Montageskena, TS 35 x 7.5, TS 35, Bredd: 164 mm, utan avlångt hål, |
| GTIN (EAN) | 4050118653151 | Stål, galvanisk förzinkad och passiverad |
| Förp. | 20 ST | |