

MPC 17/25/15 TRSP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande

Abbildung ähnlich

Små till medelstora polykarbonatkapslingar

Kapslingsserien MPC i polykarbonat lämpar sig framför allt för inbyggnad av elektriska, elektromekaniska och pneumatiska apparater och kretskort. Kapslingarna används i mekaniska och krävande kemiska miljöer.

Kännetecken:

- 17 storlekar i 2 utföranden
- grått eller transparent lock
- lock med plomberingshål
- Montagehål utanför täthetsområdet gängade hål för montageskenor, montageplattor och kretskort
- omfattande tillbehör

Weidmüller tillverkar och levererar kapslingarna i enlighet med kundens önskemål komplett bestyckade med plintar och förskruvningar.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|--|
| Utförande | MPC (tom kapsling i polykarbonat), Tom kapsling, Höjd: 175 mm, Bredd: 250 mm, Djup: 150 mm, Grundläggande material: PC, obehandlad, ljusgrå, transparent |
| Art.nr. | 9535500000 |
| Typ | MPC 17/25/15 TRSP |
| GTIN (EAN) | 4032248015344 |
| Förp. | 1 items |

MPC 17/25/15 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup | 150 mm | Byggdjup (tum) | 5.9055 inch |
| Höjd | 175 mm | Bygghöjd (tum) | 6.8898 inch |
| Bredd | 250 mm | Byggbredd (tum) | 9.8425 inch |
| Nettovikt | 787.6 g | | |

Temperaturer

Drifttemperatur -50 °C...130 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna uppgifter

| | | | |
|---------------------------|---|-----------------------|----------------------------|
| Materialtjocklek | 3.5 mm | Driftstemperatur, max | 130 °C |
| Driftstemperatur, min. | -50 °C | Fastsättning av lock | 4 polyamid krysspårskruvar |
| Monteringsanvisning | Skruvmontering | Yta | obehandlad |
| Slagtålighet | IK08 | Skyddsklass | IP66, IP67 |
| Grundläggande material | PC | Tätningmaterial | Polyuretan |
| Vridmoment för locksruvar | 0.8 Nm | Komponentfastsättning | genom självgående skruvar |
| Kapslingens fastsättning | Hål 4,5 mm | Antal locksruvar | 4 |
| Åtkomstöppning Bredd | 246.5 mm | Flänsplåt | Nej |
| Lock | Ja | Åtkomstöppning Höjd | 171.5 mm |
| Användningsområden | Fastighetsteknik, Transportväsende, Förpackningsindustri, Maskintillverkning | | |

Bestyckning horisontal

| | | | |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10 | 1x19 | WDU 16 / ZDU 16 | 1x9 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 1x37 | WDU 35 / ZDU 35 | 1x7 |
| WDU 4 / ZDU 4 | 1x31 | WDU 6 / ZDU 6 | 1x23 |

Bestyckning vertikal

| | | | |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10 | 1x19 | WDU 16 / ZDU 16 | 1x15 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 1x37 | WDU 35 / ZDU 35 | 1x11 |
| WDU 4 / ZDU 4 | 1x31 | WDU 6 / ZDU 6 | 1x23 |

Certifikatnummer kapsling

Försäkran om överensstämmelse nr. DoC DE PS2420 201008
(DoC LVD) 001ISS00

Tekniska data

www.weidmueller.com

Förskruvningar höger

| | | | |
|-----|---|-----|---|
| M16 | 7 | M20 | 6 |
| M12 | 9 | | |

Förskruvningar uppe / nere

| | | | |
|-----|---|-----|---|
| M20 | 4 | M12 | 6 |
| M16 | 4 | | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000261 | ETIM 9.0 | EC000261 |
| ETIM 10.0 | EC000261 | ECLASS 14.0 | 27-18-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-01-01 | | |

MPC 17/25/15 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

MPC

Montageplattor 1,5 mm stålplåt förzinkad



Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | MP MPC 17/25 | Utförande |
| Art.nr. | 9535580000 | MPC (tom kapsling i polykarbonat), Montageplatta, Montageplatta, |
| GTIN (EAN) | 4032248009312 | Höjd: 175 mm, Bredd: 250 mm, Grundläggande material: Stålplåt, |
| Förp. | 1 ST | förzinkad, förzinkad |

Utvändiga fästören

Utvändiga fästören
sats med vardera 4 styck



Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | MF MPC | Utförande |
| Art.nr. | 9535600000 | MPC (tom kapsling i polykarbonat), Monteringsfot, Fästören, Höjd: 30 |
| GTIN (EAN) | 4032248009381 | mm, Bredd: 15 mm, Djup: 10 mm, Grundläggande material: Plast |
| Förp. | 1 ST | |

Gångjärn

MPC-serien, Gångjärn, sats med 2 stycken



Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | HG MPC | Utförande |
| Art.nr. | 9535590000 | MPC (tom kapsling i polykarbonat), Gångjärn utvändigt, Gångjärn, |
| GTIN (EAN) | 4032248009329 | Grundläggande material: Plast |
| Förp. | 1 ST | |

MPC 17/25/15 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Fastsättningsmaterial



Tillbehör

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | SC MPC | Utförande |
| Art.nr. | 9535640000 | MPC (tom kapsling i polykarbonat), Montageskruv, Skruvar, Höjd: |
| GTIN (EAN) | 4032248009428 | 12.5 mm, Bredd: 7 mm, Djup: 12.5 mm, Grundläggande material: Stål |
| Förp. | 100 ST | förzinkat |

Jordningsbult



Jordningsbultar att byta ut som en fullständig komponent i två utföranden - mässing och rostfritt stål.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | PEBZ M10 BR SET | Utförande |
| Art.nr. | 1277220000 | Klippon POK (tom kapsling i polyester), Jordningsbultar, övriga, Höjd: |
| GTIN (EAN) | 4050118067019 | 21 mm, Bredd: 21 mm, Djup: 48.7 mm, Grundläggande material: |
| Förp. | 1 ST | Mässing |

Klippon® POK jordningsplåt



Kapslings Sortimentet Klippon® POK är tillverkat av högkvalitativt glasfiberförstärkt polyester och är idealiskt för applikationer och miljöer med krav på korrosionsbeständighet, slagåtlighet och starkt IP-skydd. Viktiga egenskaper för det omfattande produktsortimentet:

- Finns i 17 storlekar
- Två standardutföranden (färger): grått (liknande RAL 7001 för industri användning) och svart (liknande RAL 9011 för tuffa miljöer, Ex)
- Lock med skruvar i rostfritt stål i utformning med krysspår/slits
- Gjuten packning tillverkad av silikon eller kloropren
- Fästhål utanför det tätade området för att säkerställa IP66-klassens starka inträngningsskydd
- Slagåtlighet upp till 7 joule
- Montage direkt i kapslingen eller med hjälp av en intern montageplatta
- Direkt vägginfästning möjlig med användning av montagehål eller montagefötter
- Infästningsgänga för att fästa montageskenor och -plattor
- Upp till brandklassning E60 beroende på konfiguration
- Weidmüller tillverkar och levererar denna kapsling i enlighet med kundens önskemål - utrustad med alla erforderliga plintar och kabelförskruvningar.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | PEBZ M10 S4 SET | Utförande |
| Art.nr. | 1283440000 | Klippon POK (tom kapsling i polyester), Jordningsbultar, övriga, Höjd: |
| GTIN (EAN) | 4050118073362 | 21 mm, Bredd: 21 mm, Djup: 48.7 mm, Grundläggande material: |
| Förp. | 1 ST | Rostfritt stål 1.4404 (316 L) |
| Typ | PEBZ M6 BR SET | Utförande |
| Art.nr. | 1277250000 | Klippon POK (tom kapsling i polyester), Jordningsbultar, övriga, Höjd: |
| GTIN (EAN) | 4050118067149 | 12.3 mm, Bredd: 12.3 mm, Djup: 42 mm, Grundläggande material: |
| Förp. | 1 ST | Mässing |

Jordningsbult

Tillbehör



Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | PEBZ M6 S4 SET | Utförande |
| Art.nr. | 1283430000 | Klippon POK (tom kapsling i polyester), Jordningsbultar, övriga, Höjd: |
| GTIN (EAN) | 4050118073607 | 12.3 mm, Bredd: 12.3 mm, Djup: 42 mm, Grundläggande material: |
| Förp. | 1 ST | Rostfritt stål 1.4404 (316 L) |

Tillbehör

Ventilationsproppar - DAE



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | DAE M12 PA LONG | Utförande |
| Art.nr. | 1868570000 | DAE (ventilationselement), Utjämningsselement, Rak, M 12, 10 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248440429 | IP66, IP68, IP69K, Polyamid 6 |
| Förp. | 10 ST | |
| Typ | DAE M12 SS | Utförande |
| Art.nr. | 1868550000 | DAE (ventilationselement), Utjämningsselement, Rak, M 12, 10 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248440405 | IP66, IP68, IP69K, Rostfritt stål 1.4305 (303) |
| Förp. | 10 ST | |

Montagehållare



Vi erbjuder en bred portfölj med växande stöd för enkel hantering och komplettering av våra produkter. Från olika verktyg till isoleringshylsa och olika skruvar är våra komponenter så detaljerade att de stämmer överens med varandra och på så sätt underlättar sammanställningen i enlighet med respektive standard- och skyddsbestämmelser.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | FKSC M4X6 D8/SW2 | Utförande |
| Art.nr. | 1567480000 | SAK-serien, Insexskruv, Skruvar, Antal poler: 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190033491 | |
| Förp. | 100 ST | |

TS 35

Tillbehör



MPC 17/25/15 TRSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | TS35X7.5 ST MPC1725 VER | Utförande |
| Art.nr. | 8000037600 | Montageskena, TS 35, TS 35 x 7.5, Bredd: 90 mm, utan avlångt hål, |
| GTIN (EAN) | 4050118653120 | Stål, galvanisk förzinkad och passiverad |
| Förp. | 20 ST | |
| Typ | TS35X7.5 ST MPC1725 HOR | Utförande |
| Art.nr. | 8000037601 | Montageskena, TS 35, TS 35 x 7.5, Bredd: 114 mm, utan avlångt hål, |
| GTIN (EAN) | 4050118653137 | Stål, galvanisk förzinkad och passiverad |
| Förp. | 20 ST | |