

MP MPC 07/12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Montageplattor 1,5 mm stålplåt förzinkad

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|---|
| Utförande | MPC (tom kapsling i polykarbonat), Montageplatta, Montageplatta, Höjd: 75 mm, Bredd: 125 mm, Grundläggande material: Stålplåt, förzinkad, förzinkad |
| Art.nr. | 9535540000 |
| Typ | MP MPC 07/12 |
| GTIN (EAN) | 4032248009268 |
| Förp. | 1 items |

Tekniska data

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|--------|-----------------|-------------|
| Höjd | 75 mm | Bygghöjd (tum) | 2.9527 inch |
| Bredd | 125 mm | Byggbredd (tum) | 4.9212 inch |
| Nettovikt | 5.2 g | | |

Temperaturer

Drifttemperatur

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

Allmänna uppgifter

| | | | |
|------------------------|---------------------|-----|-----------|
| Montagesätt | skruvad | Yta | förzinkad |
| Grundläggande material | Stålplåt, förzinkad | | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000213 | ETIM 9.0 | EC000213 |
| ETIM 10.0 | EC000213 | ECLASS 14.0 | 27-40-06-39 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-39 | | |

TS 15



Tillbehör

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | TS15X5 ST MPC0712 VER | Utförande |
| Art.nr. | 8000037599 | Montageskena, TS 15, Bredd: 55 mm, utan avlångt hål, Stål, |
| GTIN (EAN) | 4050118653113 | förzinkad, förkromad |
| Förp. | 20 ST | |
| Typ | TS15X5 ST MPC1217 VER | Utförande |
| Art.nr. | 8000037598 | Montageskena, TS 15, Bredd: 4.13 mm, utan avlångt hål, Stål, |
| GTIN (EAN) | 4050118653106 | förzinkad, förkromad |
| Förp. | 20 ST | |