


**MP MPC 17/17****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Montageplattor 1,5 mm stålplåt förzinkad

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	MPC (tom kapsling i polykarbonat), Montageplatta, Montageplatta, Höjd: 148 mm, Bredd: 148 mm, Djup: 1.5 mm, Grundläggande material: Stålplåt, förzinkad, förzinkad
Art.nr.	<a href="#">9535570000</a>
Typ	MP MPC 17/17
GTIN (EAN)	4032248009305
Förp.	1 items

## Tekniska data

### Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

### Mått och vikter

Djup	1.5 mm	Byggdjup (tum)	0.0591 inch
Höjd	148 mm	Bygghöjd (tum)	5.8268 inch
Bredd	148 mm	Byggbredd (tum)	5.8268 inch
Nettovikt	251.3 g		

### Temperaturer

Drifttemperatur

### Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

### Allmänna uppgifter

Montagesätt	skruvad	Yta	förzinkad
Grundläggande material	Stålplåt, förzinkad	Användningsområden	Fastighetsteknik.

### Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

**TS 35**

## Tillbehör

**Allmänna beställningsdata**

Typ	TS35X7.5 ST MPC1725 VER	Utförande
Art.nr.	<a href="#">8000037600</a>	Montageskena, TS 35, TS 35 x 7.5, Bredd: 90 mm, utan avlångt hål,
GTIN (EAN)	4050118653120	Stål, galvanisk förzinkad och passiverad
Förp.	20 ST	