

MF MPC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Utvändiga fästöron
sats med vardera 4 styck

Allmänna beställningsdata

Utförande	MPC (tom kapsling i polykarbonat), Monteringsfot, Fästöron, Höjd: 30 mm, Bredd: 15 mm, Djup: 10 mm, Grundläggande material: Plast
Art.nr.	9535600000
Typ	MF MPC
GTIN (EAN)	403224800938 1
Förp.	1 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	10 mm	Byggdjup (tum)	0.3937 inch
Höjd	30 mm	Bygghöjd (tum)	1.1811 inch
Bredd	15 mm	Byggbredd (tum)	0.5906 inch
Nettovikt	10 g		

Temperaturer

Drifttemperatur

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna uppgifter

Montagesätt	skruvad	Grundläggande material	Plast
-------------	---------	------------------------	-------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		