


MP FPC 20/20**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Montageplattor 1,5 mm stålplåt förzinkad

Allmänna beställningsdata

Utförande	FPC (tom kapsling i polykarbonat), Montageplatta, Montageplatta, Höjd: 150 mm, Bredd: 185 mm, Djup: 2 mm, Grundläggande material: Stålplåt, förzinkad, Silver
Art.nr.	9535920000
Typ	MP FPC 20/20
GTIN (EAN)	4032248009640
Förp.	1 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	2 mm	Byggdjup (tum)	0.0787 inch
Höjd	150 mm	Bygghöjd (tum)	5.9055 inch
Bredd	185 mm	Byggbredd (tum)	7.2835 inch
Nettovikt	288 g		

Temperaturer

Drifttemperatur

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna uppgifter

Montagesätt	skruvad	Yta	förzinkad
Grundläggande material	Stålplåt		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

MP FPC 20/20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

TS 15



Tillbehör

Allmänna beställningsdata

Typ	TS15X5 ST FPC 20 VER	Utförande
Art.nr.	8000037604	Montageskena, TS 15, Bredd: 235 mm, utan avlångt hål, Stål,
GTIN (EAN)	4050118653168	förzinkad, förkromad
Förp.	20 ST	

TS 35



Tillbehör

Allmänna beställningsdata

Typ	TS35X7.5 ST FPC 20 VER	Utförande
Art.nr.	8000037558	Montageskena, TS 35, TS 35 x 7.5, Bredd: 165 mm, med långsmalt
GTIN (EAN)	4050118653229	hål, utan avlångt hål, Stål, förzinkad, förkromad
Förp.	20 ST	
Typ	TS35X7.5 ST FPC 20 HOR	Utförande
Art.nr.	8000037557	Montageskena, TS 35, TS 35 x 7.5, Bredd: 165 mm, med långsmalt
GTIN (EAN)	4050118653212	hål, utan avlångt hål, Stål, förzinkad, förkromad
Förp.	20 ST	