

MP FPC 20/40**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande

Montageplattor 1,5 mm stålplåt förzinkad

Allmänna beställningsdata

Utförande	FPC (tom kapsling i polykarbonat), Montageplatta, Montageplatta, Höjd: 160 mm, Bredd: 360 mm, Djup: 1.5 mm, Grundläggande material: Stålplåt, förzinkad, Silver
Art.nr.	9535940000
Typ	MP FPC 20/40
GTIN (EAN)	4032248009664
Förp.	1 items

Tekniska data

www.weidmueller.com

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	1.5 mm	Byggdjup (tum)	0.0591 inch
Höjd	160 mm	Bygghöjd (tum)	6.2992 inch
Bredd	360 mm	Byggbredd (tum)	14.1732 inch
Nettovikt	656 g		

Temperaturer

Drifttemperatur

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
 REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna uppgifter

Montagesätt skruvad Yta förzinkad
 Grundläggande material Stålplåt

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

MP FPC 20/40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

TS 35

Tillbehör



Allmänna beställningsdata

Typ	TS35X7.5 ST FPC 20 VER	Utförande
Art.nr.	8000037558	Montageskena, TS 35, TS 35 x 7.5, Bredd: 165 mm, med långsmalt
GTIN (EAN)	4050118653229	hål, utan avlångt hål, Stål, förzinkad, förkromad
Förp.	20 ST	

TS 15

Tillbehör



Allmänna beställningsdata

Typ	TS15X5 ST FPC 20 VER	Utförande
Art.nr.	8000037604	Montageskena, TS 15, Bredd: 235 mm, utan avlångt hål, Stål,
GTIN (EAN)	4050118653168	förzinkad, förkromad
Förp.	20 ST	

TS 35

Tillbehör



Allmänna beställningsdata

Typ	TS35X7.5 ST FPC 40 HOR	Utförande
Art.nr.	8000037560	Montageskena, TS 35, TS 35 x 7.5, Bredd: 365 mm, med långsmalt
GTIN (EAN)	4050118653243	hål, utan avlångt hål, Stål, förzinkad, förkromad
Förp.	20 ST	