


**MP FPC 30/30****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Montageplattor 1,5 mm stålplåt förzinkad

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	FPC (tom kapsling i polykarbonat), Montageplatta, Montageplatta, Höjd: 260 mm, Bredd: 260 mm, Djup: 1.5 mm, Grundläggande material: Stålplåt, förzinkad, Silver
Art.nr.	<a href="#">9535950000</a>
Typ	MP FPC 30/30
GTIN (EAN)	403224800967 1
Förp.	1 items

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Djup	1.5 mm	Byggdjup (tum)	0.0591 inch
Höjd	260 mm	Bygghöjd (tum)	10.2362 inch
Bredd	260 mm	Byggbredd (tum)	10.2362 inch
Nettovikt	782 g		

## Temperaturer

Drifttemperatur

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna uppgifter

Montagesätt	skruvad	Yta	förzinkad
Grundläggande material	Stålplåt		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

**TS 35**

Tillbehör



**Allmänna beställningsdata**

Typ	TS35X7.5 ST FPC 30 HOR	Utförande
Art.nr.	<a href="#">8000037559</a>	Montageskena, TS 35, TS 35 x 7.5, Bredd: 265 mm, med långsmalt hål, utan avlångt hål, Stål, förzinkad, förkromad
GTIN (EAN)	4050118653236	
Förp.	20 ST	
Typ	TS35X7.5 ST FPC 30 VER	Utförande
Art.nr.	<a href="#">8000037561</a>	Montageskena, TS 35, TS 35 x 7.5, Bredd: 265 mm, med långsmalt hål, utan avlångt hål, Stål, förzinkad, förkromad
GTIN (EAN)	4050118653250	
Förp.	20 ST	