


MP FPC 40/60**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Montageplattor 1,5 mm stålplåt förzinkad

Allmänna beställningsdata

Utförande	FPC (tom kapsling i polykarbonat), Montageplatta, Montageplatta, Höjd: 360 mm, Bredd: 560 mm, Djup: 1.5 mm, Grundläggande material: Stålplåt, förzinkad, Silver
Art.nr.	9535980000
Typ	MP FPC 40/60
GTIN (EAN)	4032248009695
Förp.	1 items

Tekniska data

www.weidmueller.com

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	1.5 mm	Byggdjup (tum)	0.0591 inch
Höjd	360 mm	Bygghöjd (tum)	14.1732 inch
Bredd	560 mm	Byggbredd (tum)	22.0472 inch
Nettovikt	2316 g		

Temperaturer

Drifttemperatur

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
 REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna uppgifter

Montagesätt skruvad Yta förzinkad
 Grundläggande material Stålplåt

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

TS 35

Tillbehör



Allmänna beställningsdata

Typ	TS35X7.5 ST FPC 40 VER	Utförande
Art.nr.	8000037562	Montageskena, TS 35, TS 35 x 7.5, Bredd: 365 mm, med långsmalt
GTIN (EAN)	4050118653267	hål, utan avlångt hål, Stål, förzinkad, förkromad
Förp.	20 ST	
Typ	TS35X7.5 ST FPC 60 HOR	Utförande
Art.nr.	8000037563	Montageskena, TS 35, TS 35 x 7.5, Bredd: 565 mm, med långsmalt
GTIN (EAN)	4050118653274	hål, utan avlångt hål, Stål, förzinkad, förkromad
Förp.	20 ST	