


**HG FPC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



MPC-serien, Gångjärn, sats med 2 stycken

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	FPC (tom kapsling i polykarbonat), Gångjärn utvändigt, Gångjärn, Höjd: 40 mm, Bredd: 50 mm, Djup: 16.5 mm, Grundläggande material: Plast, ljusgrå
Art.nr.	<a href="#">9535990000</a>
Typ	HG FPC
GTIN (EAN)	4032248009701
Förp.	1 items

## Tekniska data

### Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

### Mått och vikter

Djup	16.5 mm	Byggdjup (tum)	0.6496 inch
Höjd	40 mm	Bygghöjd (tum)	1.5748 inch
Bredd	50 mm	Byggbredd (tum)	1.9685 inch
Nettovikt	35 g		

### Temperaturer

Drifttemperatur

### Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

### Allmänna uppgifter

Montagesätt	skruvad	Grundläggande material	Plast
-------------	---------	------------------------	-------

### Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002626	ETIM 9.0	EC002626
ETIM 10.0	EC002626	ECLASS 14.0	27-18-28-16
ECLASS 15.0	27-18-28-16		