

**MF FPC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Utvändiga fästöron  
sats med vardera 4 styck

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	FPC (tom kapsling i polykarbonat), Monteringsfot, Fästöron, Höjd: 40 mm, Bredd: 19 mm, Djup: 35.5 mm, Grundläggande material: Polyamid, Polyamid 66, ljusgrå
Art.nr.	<a href="#">9536040000</a>
Typ	MF FPC
GTIN (EAN)	4032248009442
Förp.	1 items

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Djup	35.5 mm	Byggdjup (tum)	1.3976 inch
Höjd	40 mm	Bygghöjd (tum)	1.5748 inch
Bredd	19 mm	Byggbredd (tum)	0.748 inch
Nettovikt	26 g		

## Temperaturer

Drifttemperatur
-----------------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna uppgifter

Montagesätt	skruvad	Grundläggande material	Polyamid, Polyamid 66
-------------	---------	------------------------	-----------------------

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		