

**STRIPPER COAX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- För snabb och exakt avmantling av kablar på 8 - 13 mm Ø, t.ex. NYM-J, 3G1,5 mm<sup>2</sup> till 5G2,5 mm<sup>2</sup>
- Ingen inställning av skärdjupet krävs
- Utomordentlig för arbeten i förgrenings- och fördelardosor

**Allmänna beställningsdata**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Utförande  | Avmantlingsverktyg         |
| Art.nr.    | <a href="#">9918030000</a> |
| Typ        | STRIPPER COAX              |
| GTIN (EAN) | 4032248359141              |
| Förp.      | 1 items                    |

## STRIPPER COAX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

|           |         |                 |             |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup      | 18.5 mm | Byggdjup (tum)  | 0.7283 inch |
| Höjd      | 20.5 mm | Bygghöjd (tum)  | 0.8071 inch |
| Bredd     | 97 mm   | Byggbredd (tum) | 3.8189 inch |
| Nettovikt | 39 g    |                 |             |

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Påverkas ej                          |
| REACH SVHC                 | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                       | cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0 |

## Tekniska data

|                    |   |
|--------------------|---|
| Artikelbeskrivning | Kabelavmantlare<br>Koaxialkabel PVC-<br>rundkabel |
|--------------------|---|

## Avisoleringsverktyg

|                     |                                       |                     |                    |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------|
| Kabeltyp            | för koaxiala- och runda<br>datakablar | Ledardiameter max.  | 7.5 mm             |
| Ledardiameter min.  | 4.8 mm                                | Ledardiameter, max. | 44 mm <sup>2</sup> |
| Ledardiameter, min. | 18 mm <sup>2</sup>                    | Användbar kabel     | PVC-kablar         |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000163    | ETIM 9.0    | EC000163    |
| ETIM 10.0   | EC000163    | ECLASS 14.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-90-90 |             |             |

