

**STRIPPER COAX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- För snabb och exakt avmantling av kablar på 8 - 13 mm Ø, t.ex. NYM-J, 3G1,5 mm<sup>2</sup> till 5G2,5 mm<sup>2</sup>
- Ingen inställning av skärdjupet krävs
- Utomordentlig för arbeten i förgrenings- och fördelardosor

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Sheathing strippers
Art.nr.	<a href="#">9918030000</a>
Typ	STRIPPER COAX
GTIN (EAN)	4032248359141
Förp.	1 items

## STRIPPER COAX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	18.5 mm	Byggdjup (tum)	0.7283 inch
Höjd	20.5 mm	Bygghöjd (tum)	0.8071 inch
Bredd	97 mm	Byggbredd (tum)	3.8189 inch
Nettovikt	39 g		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

## Tekniska data

Artikelbeskrivning	Kabelavmantlare Koaxialkabel PVC- rundkabel
--------------------	---

## Avisoleringsverktyg

Kabeltyp	för koaxiala- och runda datakablar	Ledardiameter max.	7.5 mm
Ledardiameter min.	4.8 mm	Ledardiameter, max.	44 mm <sup>2</sup>
Ledardiameter, min.	18 mm <sup>2</sup>	Användbar kabel	PVC-kablar

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

