

STRIPPER ROUND**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- För snabb och exakt avmantling av kablar på 8 - 13 mm Ø, t.ex. NYM-J, 3G1,5 mm² till 5G2,5 mm²
- Ingen inställning av skärdjupet krävs
- Utomordentlig för arbeten i förgrenings- och fördelardosor

Allmänna beställningsdata

Utförande	Sheathing strippers
Art.nr.	9918040000
Typ	STRIPPER ROUND
GTIN (EAN)	4032248359158
Förp.	1 items

STRIPPER ROUND

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	25 mm	Byggdjup (tum)	0.9842 inch
Höjd	35 mm	Bygghöjd (tum)	1.378 inch
Bredd	125 mm	Byggbredd (tum)	4.9212 inch
Nettovikt	50 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Mantelskalare
--------------------	---------------

Avisoleringsverktyg

Kabeltyp	fintrådiga o. massiva ledare med PVC-isolering	Ledardiameter max.	13 mm
Ledardiameter min.	8 mm	Ledardiameter, max.	133 mm ²
Ledardiameter, min.	50 mm ²		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

