

**STRIPPER PC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- För snabb och exakt avmantling av kablar på 8 - 13 mm Ø, t.ex. NYM-J, 3G1,5 mm<sup>2</sup> till 5G2,5 mm<sup>2</sup>
- Ingen inställning av skärdjupet krävs
- Utomordentlig för arbeten i förgrenings- och fördelardosor

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Sheathing strippers
Art.nr.	<a href="#">9918060000</a>
Typ	STRIPPER PC
GTIN (EAN)	4032248359172
Förp.	1 items

## STRIPPER PC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	25 mm	Byggdjup (tum)	0.9842 inch
Höjd	35 mm	Bygghöjd (tum)	1.378 inch
Bredd	125 mm	Byggbredd (tum)	4.9212 inch
Nettovikt	44.4 g		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

## Tekniska data

Artikelbeskrivning	Kabelavmantlare för datakommunikationsledningar med ytterdiameter 5 - 15 mm ø
--------------------	---

## Avisoleringsverktyg

Kabeltyp	Datakabel / telekommunikation och ADB	Ledardiameter max.	15 mm
Ledardiameter min.	5 mm	Avisoleringsområde AWG, max.	12 AWG
Avisoleringsområde AWG, min.	24 AWG	Avisoleringsområde, min.	0.25 mm <sup>2</sup>
Ledardiameter, max.	4 mm <sup>2</sup>	Ledardiameter, min.	0.2 mm <sup>2</sup>

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

