

**SLICER NO 16****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- enkel, snabb och exakt avmantling av alla gängse rundkablar 4 - 37 mm<sup>2</sup>
- Råfflad skruv i handtagets ände för inställning av skär djupet (genom att ställa in skär djupet utesluts skador på innerledarna)

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Sheathing strippers
Art.nr.	<a href="#">9918070000</a>
Typ	SLICER NO 16
GTIN (EAN)	4032248359189
Förp.	1 items

## SLICER NO 16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	35 mm	Byggdjup (tum)	1.378 inch
Höjd	29 mm	Bygghöjd (tum)	1.1417 inch
Bredd	132 mm	Byggbredd (tum)	5.1968 inch
Nettovikt	74 g		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

## Tekniska data

Artikelbeskrivning	Kabelknivar för ledare med ytterdiameter 4 - 16 mm ø
--------------------	--

## Avisoleringsverktyg

Kabeltyp	fintrådiga o. massiva ledare med PVC-isolering	Ledardiameter max.	16 mm
Ledardiameter min.	4 mm	Avisoleringsområde AWG, max.	6 AWG
Ledardiameter, max.	201 mm <sup>2</sup>		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

**SLICER NO 16**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Tillbehör**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Tillbehör/reservdelar**

- enkel, snabb och exakt avmantling av alla gängse rundkablar 4 - 37 mm<sup>2</sup>
- Råfflad skruv i handtagets ände för inställning av skärdjupet (genom att ställa in skärdjupet utesluts skador på innerledarna)

**Allmänna beställningsdata**

Typ	ZUB SLICER NO16-35	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9201430000</a>	Sheathing strippers
GTIN (EAN)	4032248430314	
Förp.	2 ST	