

SLICER NO 28 TOP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- enkel, snabb och exakt avmantling av alla gängse rundkablar 4 - 37 mm²
- Råfflad skruv i handtagets ände för inställning av skär djupet (genom att ställa in skär djupet utesluts skador på innerledarna)

Allmänna beställningsdata

Utförande	Sheathing strippers
Art.nr.	9918090000
Typ	SLICER NO 28 TOP
GTIN (EAN)	4032248359202
Förp.	1 items

SLICER NO 28 TOP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	35 mm	Byggdjup (tum)	1.378 inch
Höjd	29 mm	Bygghöjd (tum)	1.1417 inch
Bredd	170 mm	Byggbredd (tum)	6.6929 inch
Nettovikt	83 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Kabelknivar för ledare med 28mm \varnothing / med Hakkniv
--------------------	--

Avisoleringsverktyg

Kabeltyp	fintrådiga o. massiva ledare med PVC-isolering	Ledardiameter max.	28 mm
Ledardiameter min.	8 mm	Avisoleringsområde AWG, max.	4 AWG
Ledardiameter, max.	615 mm ²		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		



SLICER NO 28 TOP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

Tillbehör/reservdelar

- enkel, snabb och exakt avmantling av alla gängse rundkablar 4 - 37 mm²
- Råfflad skruv i handtagets ände för inställning av skärdjupet (genom att ställa in skärdjupet utesluts skador på innerledarna)

Allmänna beställningsdata

Typ	ZUB SLICER NO 16-35	Utförande
Art.nr.	9201430000	Sheathing strippers
GTIN (EAN)	4032248430314	
Förp.	2 ST	