

STRIPAX 16 ZERT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Avisoleringsverktyg med automatisk självjustering
- För fintrådiga och massiva ledare
- Idealiskt lämplig för maskiner och anläggningar, järnvägs- och spårbunden trafik, vindkraft, robotteknik, explosionsskydd samt marin-, offshore- och skeppsbyggnadssektorena
- Avisoleringslängd justerbar med anslag
- Automatisk öppning av klämbacken efter avisolering
- Inga utfläktade kardeler
- Kan ställas in för olika isoleringstjocklekar
- Dubbelisolerade kablar i två processteg utan specialinställning
- Glappfri och självjusterande kabanordning
- Lång livslängd
- Optimerad ergonomisk design

Allmänna beställningsdata

Utförande	Verktyg, Avisolerings- och klippverktyg
Art.nr.	9918180000
Typ	STRIPAX 16 ZERT
GTIN (EAN)	4032248371662
Förp.	1 items

STRIPAX 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	22 mm	Byggdjup (tum)	0.8661 inch
Höjd	99 mm	Bygghöjd (tum)	3.8976 inch
Bredd	190 mm	Byggbredd (tum)	7.4803 inch
Nettovikt	200 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Avisoleringsverktyg upp till 16 mm ²
--------------------	---

Avisoleringsverktyg

Kabeltyp	fintrådiga o. massiva ledare med PVC-isolering	Ledarearea (klippförmåga)	6 mm ²
Avisoleringsområde AWG, max.	6 AWG	Avisoleringsområde AWG, min.	10 AWG
Avisoleringsområde, min.	6 mm ²	Avisoleringslängd, max.	25 mm
Färgkod	orange	Ledardiameter, max.	16 mm ²
Ledardiameter, min.	6 mm ²		

Viktig hänvisningstext

Produktinformation	<ul style="list-style-type: none"> • Avisoleringsverktyg med automatisk självjustering • För fintrådiga och massiva ledare • Idealiskt lämplig för maskiner och anläggningar, järnvägs- och spårbunden trafik, vindkraft, robotteknik, explosionskydd samt marin-, offshore- och skeppsbyggnadssektorerna • Avisoleringslängd justerbar med anslag • Automatisk öppning av klämbacken efter avisolering • Inga utfläktade kardeler • Kan ställas in för olika isoleringstjocklekar • Dubbelisolerade kablar i två processteg utan specialinställning • Glappfri och självjusterande kapanordning • Lång livslängd • Optimerad ergonomisk design
--------------------	--

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

Ritningar

Exempel på användning



STRIPAX 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

Tillbehör/reservdelar



- Avisoleringsverktyg med automatisk självjustering
- För fintrådiga och massiva ledare
- Idealiskt lämplig för maskiner och anläggningar, järnvägs- och spårbunden trafik, vindkraft, robotteknik, explosionsskydd samt marin-, offshore- och skeppsbyggnadssektorerna
- Avisoleringslängd justerbar med anslag
- Automatisk öppning av klämbacken efter avisolering
- Inga utfläktade kardeler
- Kan ställas in för olika isoleringstjocklekar
- Dubbelisolerade kablar i två processteg utan specialinställning
- Glappfri och självjusterande kapaordning
- Lång livslängd
- Optimerad ergonomisk design

Allmänna beställningsdata

Typ	ERME 16 ² SPX 4	Utförande
Art.nr.	1119040000	Tillbehör, Knivhållare
GTIN (EAN)	4032248948437	
Förp.	1 ST	
Typ	ERTE KLBC SPX 16	Utförande
Art.nr.	2571490000	Tillbehör, Utbyte av klämback
GTIN (EAN)	4050118582116	
Förp.	1 ST	