

**DMS MANUELL 0,5-1,7****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Exakt vridmoment krävs vid arbeten, som erfordrar stor noggrannhet, effektivitet och hög repeteringnaggrannhet. Den perfekta uppgiften för de nya momentskruvmejslarna från Weidmüller med de ergonomiska handtagen och det unika systemet med utbytbara klingor.

- Kompakt och lätt konstruktion
- Momentinställning med specialverktyg (ingår i leveransen), önskad ändring är utesluten
- Ergonomiska greppstorlekar anpassade till vridmomentområdet
- Verktygen är individuellt testade och försedda med ett ID-nummer, 100 % kvalitetskontroll med intyg och produktreferens.
- Klicksignal när vridmomentet uppnåtts, tydligt hör- och kännbart, ingen onödig manövrering
- Utbytesklingor i högklassig slitagetåligt verktygsstål.
- Alla verktyg uppfyller precisionskraven i EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Noggrannhet +/- 6% av det inställda skalvärdet

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Torque screwdriver
Art.nr.	<a href="#">9918370000</a>
Typ	DMS MANUELL 0,5-1,7
GTIN (EAN)	4032248388332
Förp.	1 items

## DMS MANUELL 0,5-1,7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Bredd	200 mm	Byggbredd (tum)	7.874 inch
Nettovikt	438 g		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8a39b146-a7e9-4fe1-a2bc-f82c0bb3aeeb

## Tekniska data

Artikelbeskrivning	Vridmomentsskruvmejsel från 0,5-1,7 Nm
--------------------	---

## Skruvverktyg

inchtdragningsmoment, max.	1.7 Nm	inchtdragningsmoment, min.	0.5 Nm
----------------------------	--------	----------------------------	--------

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		

## DMS MANUELL 0,5-1,7

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## ... Phillips krysspår

Utbytesklingor till vridmomentsskruvmejselKlingprofil enligt DIN 5260-PH, ISO 8764/1-PH



## Allmänna beställningsdata

Typ	WK K PH0	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9918570000</a>	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4032248388943	
Förp.	1 ST	
Typ	WK K PH1	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9918580000</a>	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4032248388950	
Förp.	1 ST	
Typ	WK K PH2	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9918590000</a>	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4032248388967	
Förp.	1 ST	

## ... Pozidrive skruvskalle

Utbytesklingor till vridmomentsskruvmejselKlingprofil enligt DIN 5260-PZ, ISO 8764/1-PZ



## Allmänna beställningsdata

Typ	WK K PZ0	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9918600000</a>	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4032248388974	
Förp.	1 ST	
Typ	WK K PZ1	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9918610000</a>	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4032248388981	
Förp.	1 ST	
Typ	WK K PZ2	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9918620000</a>	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4032248388998	
Förp.	1 ST	

**Tillbehör****... spårskruvar**Utbytesklingor till vridmomentsskrummejselKlingprofil  
enligt DIN 5264, ISO 2380/1**Allmänna beställningsdata**

Typ	WK S 0,4X2,5	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9918520000</a>	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4032248388882	
Förp.	1 ST	
Typ	WK S 0,5X3,0	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9918530000</a>	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4032248388899	
Förp.	1 ST	
Typ	WK S 0,6X3,5	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9918540000</a>	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4032248388905	
Förp.	1 ST	
Typ	WK S 0,8X4,0	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9918550000</a>	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4032248388912	
Förp.	1 ST	
Typ	WK S 1,0X5,5	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9918560000</a>	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4032248388936	
Förp.	1 ST	