

DMS MANUELL 0,5-1,7**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Exakt vridmoment krävs vid arbeten, som erfordrar stor noggrannhet, effektivitet och hög repeteringnaggrannhet. Den perfekta uppgiften för de nya momentskruvmejslarna från Weidmüller med de ergonomiska handtagen och det unika systemet med utbytbara klingor.

- Kompakt och lätt konstruktion
- Momentinställning med specialverktyg (ingår i leveransen), önskad ändring är utesluten
- Ergonomiska greppstorlekar anpassade till vridmomentområdet
- Verktygen är individuellt testade och försedda med ett ID-nummer, 100 % kvalitetskontroll med intyg och produktreferens.
- Klicksignal när vridmomentet uppnåtts, tydligt hör- och kännbart, ingen onödig manövrering
- Utbytesklingor i högklassig slitagetåligt verktygsstål.
- Alla verktyg uppfyller precisionskraven i EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Noggrannhet +/- 6% av det inställda skalvärdet

Allmänna beställningsdata

Utförande	Torque screwdriver
Art.nr.	9918370000
Typ	DMS MANUELL 0,5-1,7
GTIN (EAN)	4032248388332
Förp.	1 items

DMS MANUELL 0,5-1,7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	200 mm	Byggbredd (tum)	7.874 inch
Nettovikt	438 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8a39b146-a7e9-4fe1-a2bc-f82c0bb3aeeb

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Vridmomentsskruvmejsel från 0,5-1,7 Nm
--------------------	---

Skruvverktyg

inchtdragningsmoment, max.	1.7 Nm	inchtdragningsmoment, min.	0.5 Nm
----------------------------	--------	----------------------------	--------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		

DMS MANUELL 0,5-1,7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

... Phillips krysspår

Utbytesklingor till vridmomentsskruvmejselKlingprofil enligt DIN 5260-PH, ISO 8764/1-PH



Allmänna beställningsdata

Typ	WK K PH0	Utförande
Art.nr.	9918570000	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4032248388943	
Förp.	1 ST	
Typ	WK K PH1	Utförande
Art.nr.	9918580000	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4032248388950	
Förp.	1 ST	
Typ	WK K PH2	Utförande
Art.nr.	9918590000	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4032248388967	
Förp.	1 ST	

... Pozidrive skruvskalle

Utbytesklingor till vridmomentsskruvmejselKlingprofil enligt DIN 5260-PZ, ISO 8764/1-PZ



Allmänna beställningsdata

Typ	WK K PZ0	Utförande
Art.nr.	9918600000	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4032248388974	
Förp.	1 ST	
Typ	WK K PZ1	Utförande
Art.nr.	9918610000	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4032248388981	
Förp.	1 ST	
Typ	WK K PZ2	Utförande
Art.nr.	9918620000	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4032248388998	
Förp.	1 ST	

... spårskruvar

Utbytesklingor till vridmomentskrummejselKlingprofil
 enligt DIN 5264, ISO 2380/1



Allmänna beställningsdata

Typ	WK S 0,4X2,5	Utförande
Art.nr.	9918520000	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4032248388882	
Förp.	1 ST	
Typ	WK S 0,5X3,0	Utförande
Art.nr.	9918530000	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4032248388899	
Förp.	1 ST	
Typ	WK S 0,6X3,5	Utförande
Art.nr.	9918540000	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4032248388905	
Förp.	1 ST	
Typ	WK S 0,8X4,0	Utförande
Art.nr.	9918550000	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4032248388912	
Förp.	1 ST	
Typ	WK S 1,0X5,5	Utförande
Art.nr.	9918560000	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4032248388936	
Förp.	1 ST	