

**WK S 0,5X3,0****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Utbytesklingor till vridmomentsskruvmejselKlingprofil  
enligt DIN 5264, ISO 2380/1

**Allmänna beställningsdata**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Utförande  | Screwdriver insert         |
| Art.nr.    | <a href="#">9918530000</a> |
| Typ        | WK S 0,5X3,0               |
| GTIN (EAN) | 4032248388899              |
| Förp.      | 1 items                    |

## Tekniska data

### Mått och vikter

|           |        |                 |             |
|-----------|--------|-----------------|-------------|
| Djup      | 4 mm   | Byggdjup (tum)  | 0.1575 inch |
| Höjd      | 4 mm   | Bygghöjd (tum)  | 0.1575 inch |
| Bredd     | 175 mm | Byggbredd (tum) | 6.8898 inch |
| Nettovikt | 20.6 g |                 |             |

### Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Påverkas ej                          |
| REACH SVHC                 | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                       | 6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3 |

### Tekniska data

|                    |   |
|--------------------|---|
| Artikelbeskrivning | Utbytesklinga för spårskruvar storlek 0,5x3 |
|--------------------|---|

### Skruvverktyg

|                          |        |               |        |
|--------------------------|--------|---------------|--------|
| Klingbredd (B)           | 3 mm   | Klingtjocklek | 0.5 mm |
| Form                     | Spår   | Klinglängd    | 175 mm |
| inchtagningsmoment, max. | 0.6 Nm |               |        |

### Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC003864    | ETIM 9.0    | EC003864    |
| ETIM 10.0   | EC003864    | ECLASS 14.0 | 21-04-42-04 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-42-04 |             |             |

### Momentskruvmejsel



Exakt vridmoment krävs vid arbeten, som erfordrar stor noggrannhet, effektivitet och hög repetering. Den perfekta uppgiften för de nya momentskruvmejslarna från Weidmüller med de ergonomiska handtagen och det unika systemet med utbytbara klingor.

- Kompakt och lätt konstruktion
- Momentinställning med specialverktyg (ingår i leveransen), önskad ändring är utesluten
- Ergonomiska greppstorlekar anpassade till vridmomentområdet
- Verktögen är individuellt testade och försedda med ett ID-nummer, 100 % kvalitetskontroll med intyg och produktreferens.
- Klicksignal när vridmomentet uppnåtts, tydligt hör- och kännbart, ingen onödig manövrering
- Utbytesklingor i högklassig slitagetåligt verktygsstål.
- Alla verktyg uppfyller precisionskraven i EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Noggrannhet +/- 6% av det inställda skalvärdet

### Allmänna beställningsdata

|            |                            |                    |
|------------|----------------------------|--------------------|
| Typ        | DMS MANUELL 0,5-1,7        | Utförande          |
| Art.nr.    | <a href="#">9918370000</a> | Torque screwdriver |
| GTIN (EAN) | 4032248388332              |                    |
| Förp.      | 1 ST                       |                    |
| Typ        | DMS MANUELL 2,0-7,0        | Utförande          |
| Art.nr.    | <a href="#">9918380000</a> | Torque screwdriver |
| GTIN (EAN) | 4032248388349              |                    |
| Förp.      | 1 ST                       |                    |