

VT COMBI PRO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Spänningsprovarens huvuduppgift består i att kontrollera om enhet är spänningslös. En 2-polig spänningsprovare är det enda godkända provinstrumentet som uppfyller kraven i arbetsskyddslagen.

- med LED-Display
- enligt VDE-norm,
- hög toppspänningstålighet,
- rätt testare för alla användningsområden

Allmänna beställningsdata

Utförande	Testverktyg, Tvåpolig spänningsprovare
Art.nr.	9918860000
Typ	VT COMBI PRO
GTIN (EAN)	4032248405749
Förp.	1 items

VT COMBI PRO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	67 mm	Byggdjup (tum)	2.6378 inch
Höjd	33 mm	Bygghöjd (tum)	1.2992 inch
Bredd	264 mm	Byggbredd (tum)	10.3937 inch
Längd	264 mm	Bygglängd (tum)	10.3937 inch
Nettovikt	356 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	7cl
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Tekniska data

Artikelbeskrivning Spänningsprovare upp till 690V/ 100 Hz LED

PW64 Mät- och provutrustning

Last inkopplingsbar	Ja	Mätkretskategori	CAT III – 690V/CAT IV – 600V
Märkspänning max.	690 V AC/DC	Märkspänning min.	6 V
Mätområde Spänning/AC	6-690 V	Mätområde Spänning/DC	690 V
Arbetstemperatur max.	55 °C	Arbetstemperatur min.	-15 °C
Indikering likspänning	6, 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V	Indikering växelspänning	6, 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V
Frekvensområde, max.	400 Hz	Frekvensområde, min.	16 Hz
Indikering	LED	Skyddsklass	IP65
Batterityp	Batteri 1,5 V typ AAA	Fasföljd indikering	Ja
Kretsprovning	Ja – optisk + akustisk	Isoleringskontroll	8 kV
Topspänningshållfasthet	8 kV	kontrollerad och godkänd enligt	IEC 61243-3:2014 (DIN EN 61243-3:2015-08)
Anmärkning	Påskruvbara, tjockare provspetsar	Jordfelsbrytare	Den valbara lasten möjliggör medveten utlösning av en 30 mA jordfelsbrytare
Enhandshantering	Ja	Provspetskydd GS 68	Ja
Provspetsbelysning	Ja	Restströmtest	Ja
Summer	Ja	HOLD-funktion	Nej

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ETIM 10.0	EC000494	ECLASS 14.0	27-20-03-08
ECLASS 15.0	27-20-03-08		

Tillbehör

Tillbehör för provning och mätning av utrustning



Allmänna beställningsdata

Typ	BATTERIE 1,5V MICRO	Utförande
Art.nr.	9201310000	Testverktyg, Batteri
GTIN (EAN)	4032248421121	
Förp.	2 ST	
Typ	SKAI TASCHE	Utförande
Art.nr.	2544760000	Toolbag
GTIN (EAN)	4050118554724	
Förp.	1 ST	
Typ	PRSPSU	Utförande
Art.nr.	1332420000	
GTIN (EAN)	4050118136449	
Förp.	1 ST	
Typ	2POL TESTER ZUB	Utförande
Art.nr.	2565720000	
GTIN (EAN)	4050118575279	
Förp.	1 ST	