

VT DIGI PRO


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Spänningsprovarens huvuduppgift består i att kontrollera om enhet är spänningslös. En 2-polig spänningsprovare är det enda godkända provinstrumentet som uppfyller kraven i arbetsskyddslagen.

- med LCD-display
- enligt VDE-norm,
- hög toppspänningstålighet,
- rätt testare för alla användningsområden

Allmänna beställningsdata

Utförande	Testverktyg, Tvåpolig spänningsprovare
Art.nr.	9918870000
Typ	VT DIGI PRO
GTIN (EAN)	4032248405756
Förp.	1 items

VT DIGI PRO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	67 mm	Byggdjup (tum)	2.6378 inch
Höjd	33 mm	Bygghöjd (tum)	1.2992 inch
Bredd	264 mm	Byggbredd (tum)	10.3937 inch
Längd	235 mm	Bygglängd (tum)	9.252 inch
Nettovikt	272 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	7cl
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent
SCIP	b05b5 122-6117-4cb0-b28c-df32f921fa36

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Spänningstestare upp till 1 000 V AC och 1 500 V DC/960 Hz LCD, Spänningsprovare
--------------------	--

PW64 Mät- och provutrustning

Kapacitetsmätvärde max.	0.05 µF	Kapacitetsmätvärde min.	1999 µF
Last inkopplingsbar	Ja	Mätkretskategori	CAT III 1.000V / CAT IV 600V
Märkspänning max.	1000 V AC / 1.500 V DC	Märkspänning min.	1 V
Mätområde Spänning/AC	1 - 1 000 V	Mätområde Spänning/DC	1 - 1,500 V
Arbetstemperatur max.	55 °C	Arbetstemperatur min.	-15 °C
Indikering likspänning	1 - 1.500 V	Indikering växelspanning	1 - 1.000 V TRMS
Frekvensområde, max.	950 Hz	Frekvensområde, min.	16 Hz
Frekvensmätning	Ja	Indikering	LCD-digital
Skyddsklass	IP 65	Mätområde för motstånd, max.	1999 Ω
Mätområde för motstånd, min.	0 Ω	Batterityp	Batteri 1,5 V typ AAA
Fasföljd indikering	Ja	Kretsprovning	Ja - optisk + akustisk
Isoleringskontroll	8 kV	Topspänningshållfasthet	8 kV
Ingångsmotstånd spänning	On operating the double switch ≥ 300 kΩ	kontrollerad och godkänd enligt	IEC 61243-3:2014 (DIN EN 61243-3:2015-08)
Anmärkning	Påskruvbara, tjockare provspetsar	Jordfelsbrytare	Den valbara lasten möjliggör medveten utlösning av en 30 mA jordfelsbrytare
Enhandshantering	Ja	Provspetskydd GS 68	Ja
Provspetsbelysning	Ja	Restströmtest	Ja
Justering av bakgrundsbelysning i display	automatisk	Summer	Ja
HOLD-funktion	Ja	Motståndsmätning	Ja

Technical data

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ETIM 10.0	EC000494	ECLASS 14.0	27-20-03-08
ECLASS 15.0	27-20-03-08		

VT DIGI PRO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Accessories

www.weidmueller.com

Tillbehör

Tillbehör för provning och mätning av utrustning



Allmänna beställningsdata

Typ	BATTERIE 1,5V MICRO	Utförande
Art.nr.	9201310000	Testverktyg, Batteri
GTIN (EAN)	4032248421121	
Förp.	2 ST	
Typ	SKAI TASCHE	Utförande
Art.nr.	2544760000	Toolbag
GTIN (EAN)	4050118554724	
Förp.	1 ST	
Typ	PRSPSU	Utförande
Art.nr.	1332420000	
GTIN (EAN)	4050118136449	
Förp.	1 ST	
Typ	2POL TESTER ZUB	Utförande
Art.nr.	2565720000	
GTIN (EAN)	4050118575279	
Förp.	1 ST	