



Spänningsprovarens huvuduppgift består i att kontrollera om enhet är spänningslös. En 2-polig spänningsprovare är det enda godkända provinstrumentet som uppfyller kraven i arbetsskyddslagen.

- med LED-Display
- enligt VDE-norm,
- hög toppspänningstålighet,
- rätt testare för alla användningsområden

Allmänna beställningsdata

Utförande	Testverktyg, Tvåpolig spänningsprovare
Art.nr.	9918880000
Typ	VT MASTER
GTIN (EAN)	4032248405763
Förp.	1 items

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	60 mm	Byggdjup (tum)	2.3622 inch
Höjd	28 mm	Bygghöjd (tum)	1.1024 inch
Bredd	235 mm	Byggbredd (tum)	9.252 inch
Längd	235 mm	Bygglängd (tum)	9.252 inch
Nettovikt	158 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	7cl
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent
SCIP	b05b5 122-6117-4cb0-b28c-df32f921fa36

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Spänningsprovare upp till 690V/ 100 Hz LED
--------------------	--

PW64 Mät- och provutrustning

Last inkopplingsbar	Nej	Mätkretskategori	CAT III 600 V
Märkspänning max.	690 V AC/DC	Märkspänning min.	12 V
Mätområde Spänning/AC	12-690 V	Mätområde Spänning/DC	690 V
Arbetstemperatur max.	55 °C	Arbetstemperatur min.	-15 °C
Indikering likspänning	12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V	Indikering växelspanning	12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V
Frekvensområde, max.	65 Hz	Frekvensområde, min.	0 Hz
Indikering	LED	Skyddsklass	IP54
Batterityp	Batteri 1,5 V typ AAA	Fasföljd indikering	Nej
Kretsprovning	Ja – optisk + akustisk	Isoleringskontroll	6 kV
Topspänningshållfasthet	6 kV	kontrollerad och godkänd enligt	IEC 61243-3:2014 (DIN EN 61243-3:2015-08)
Provspetskydd GS 68	Ja	Provspetsbelysning	Nej
HOLD-funktion	Nej		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ETIM 10.0	EC000494	ECLASS 14.0	27-20-03-08
ECLASS 15.0	27-20-03-08		

Tillbehör

Tillbehör

Tillbehör för provning och mätning av utrustning



Allmänna beställningsdata

Typ	BATTERIE 1,5V MICRO	Utförande
Art.nr.	9201310000	Testverktyg, Batteri
GTIN (EAN)	4032248421121	
Förp.	2 ST	
Typ	SKAI TASCHE	Utförande
Art.nr.	2544760000	Toolbag
GTIN (EAN)	4050118554724	
Förp.	1 ST	
Typ	PRSPSU	Utförande
Art.nr.	1332420000	
GTIN (EAN)	4050118136449	
Förp.	1 ST	
Typ	2POL TESTER ZUB	Utförande
Art.nr.	2565720000	
GTIN (EAN)	4050118575279	
Förp.	1 ST	