



Spänningsprovarens huvuduppgift består i att kontrollera om enhet är spänningslös. En 2-polig spänningsprovare är det enda godkända provinstrumentet som uppfyller kraven i arbetsskyddslagen.

- med LED-Display
- enligt VDE-norm,
- hög toppspänningstålighet,
- rätt testare för alla användningsområden

Allmänna beställningsdata

Utförande	Testverktyg, Tvåpolig spänningsprovare
Art.nr.	9918950000
Typ	VT
GTIN (EAN)	403224840583 1
Förp.	1 items

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	55 mm	Byggdjup (tum)	2.1654 inch
Höjd	21 mm	Bygghöjd (tum)	0.8268 inch
Bredd	190 mm	Byggbredd (tum)	7.4803 inch
Längd	190 mm	Bygglängd (tum)	7.4803 inch
Nettovikt	115 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	7cl
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent
SCIP	b05b5 122-6117-4cb0-b28c-df32f921fa36

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Voltage tester from 12 – 690 V
--------------------	--------------------------------

PW64 Mät- och provutrustning

Last inkopplingsbar	Nej	Mätkretskategori	CAT III 600 V, CAT IV 300 V
Märkspänning max.	690 V AC/DC	Märkspänning min.	12 V AC/DC
Mätområde Spänning/AC	12-690 V	Mätområde Spänning/DC	1000 V
Arbetstemperatur max.	55 °C	Arbetstemperatur min.	-15 °C
Indikering likspänning	12, 50, 120, 230, 400, 690 V	Indikering växelspänning	12, 50, 120, 230, 400, 690 V
Frekvensområde, max.	65 Hz	Frekvensområde, min.	0 Hz
Indikering	LED	Skyddsklass	IP64
Fasföljd indikering	Nej	Kretsprovning	Nej
Isoleringskontroll	5 kV	Topspänningshållfasthet	5 kV
kontrollerad och godkänd enligt	EN/IEC 61010, EN 61243-3 2010	Provspetskydd GS 68	Nej
Provspetsbelysning	Nej	HOLD-funktion	Nej

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ETIM 10.0	EC000494	ECLASS 14.0	27-20-03-08
ECLASS 15.0	27-20-03-08		

Tillbehör

Tillbehör för provning och mätning av utrustning

**Allmänna beställningsdata**

Typ	SKAI TASCHE	Utförande
Art.nr.	2544760000	Toolbag
GTIN (EAN)	4050118554724	
Förp.	1 ST	