

**VT CTB****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Spänningsprovarens huvuduppgift består i att kontrollera om enhet är spänningslös. En 2-polig spänningsprovare är det enda godkända provinstrumentet som uppfyller kraven i arbetsskyddslagen.

- med LED-Display
- enligt VDE-norm,
- hög toppspänningstålighet,
- rätt testare för alla användningsområden

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Testverktyg, Tvåpolig spänningsprovare
Art.nr.	<a href="#">9918970000</a>
Typ	VT CTB
GTIN (EAN)	4032248405855
Förp.	1 items

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	19 mm	Byggdjup (tum)	0.748 inch
Höjd	21 mm	Bygghöjd (tum)	0.8268 inch
Bredd	137 mm	Byggbredd (tum)	5.3937 inch
Längd	137 mm	Bygglängd (tum)	5.3937 inch
Nettovikt	50 g		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	7cl
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent
SCIP	b05b5 122-6117-4cb0-b28c-df32f921fa36

## Tekniska data

Artikelbeskrivning	Spänningsprovare upp till 48V
--------------------	-------------------------------

## PW64 Mät- och provutrustning

Last inkopplingsbar	Nej	Märkspänning max.	48 V DC
Märkspänning min.	3 V DC	Mätområde Spänning/AC	3-48 V
Mätområde Spänning/DC	48 V	Arbetstemperatur max.	50 °C
Arbetstemperatur min.	-10 °C	Frekvensområde, max.	65 Hz
Frekvensområde, min.	0 Hz	Indikering	LED
Skyddsklass	IP40	Fasföljd indikering	Nej
Kretsprovning	Nej	kontrollerad och godkänd enligt	EN 61010-1, EN 61326
Provspetsbelysning	Nej	HOLD-funktion	Nej

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ETIM 10.0	EC000494	ECLASS 14.0	27-20-03-08
ECLASS 15.0	27-20-03-08		



**Tillbehör**

Tillbehör för provning och mätning av utrustning

**Allmänna beställningsdata**

Typ	SKAI TASCHE	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2544760000</a>	Toolbag
GTIN (EAN)	4050118554724	
Förp.	1 ST	