数据信息页

AD 3 SAK35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



带闪电符号的警告盖板让人与机器更加安全。这种盖板用在必须在应用内指明外部电压的场所。

通用订货数据

版本	端子盖, 黄色, PVC, 高度: 36 mm, 宽度: 48 mm, 深: 1 mm, V-2
订货号	0273400000
类型	AD 3 SAK35
GTIN (EAN)	4008190106027
数量	50 items
交货状态	本产品即将停产。
有效期	2026-06-30T00:00:00+02:00

数据信息页

AD 3 SAK35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致

尺寸和重量

深	1 mm	深度 (英寸)	0.0394 inch
高度	36 mm	高度 (英寸)	1.4173 inch
宽度	48 mm	宽度 (英寸)	1.8898 inch
净重	2.18 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-50 °C...55 °C
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	100 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规，无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

可卡装	无	安装指导	直接安装

材料参数

基础材料	PVC	颜色编码	黄色
阻燃等级符合 UL 94	V-2		

系统特征值

类型	挡板及隔板

通用的

安装指导	直接安装

分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

AD 3 SAK35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

安装支持



魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合，可轻松处理和补充我们的产品。从各种工具到绝缘护套，再到各种螺钉，魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配，因此便于根据各自的标准和保护法规进行装配。

通用订货数据

类型	BFSC M4X32 PA/NA	版本
订货号	0129100000	安装螺钉（端子），4.00 mm, 聚酰胺 66, 深: 7 mm, 宽度: 7 mm, 高度:
GTIN (EAN)	4008190020842	32 mm
数量	100 ST	