数据信息页

STB 30.5 IH/BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片

测试适配器和测试插头用于接线端子和测试设备之间进行电气连接。通过这种方式，就可以建立有线电气接触，并且可以轻松进行测量。

通用订货数据

版本	插座（端子），插孔深度: 10 mm, 深: 31.7 mm
订货号	0341200000
类型	STB 30.5 IH/BL
GTIN (EAN)	4008190044077
数量	50 items

数据信息页

STB 30.5 IH/BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致

尺寸和重量

深	31.7 mm	深度 (英寸)	1.248 inch
宽度	7.2 mm	宽度 (英寸)	0.2835 inch
直径	7.2 mm	净重	2.5 g

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	100 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规，有例外
RoHS 豁免（如适用/已知）	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	dce63e23-eea1-4eaa-9071-1c98fc8fa2ea

其它技术参数

固定类型	螺钉固定的	防爆版	不
安装方式	旋紧的		

大小

直径	7.2 mm	螺纹长度	7 mm
插孔深度	10 mm		

材料参数

基础材料	PA 66	颜色编码	蓝色
阻燃等级符合 UL 94	V-2		

系统特征值

类型	用于端子导轨

分类

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		