

SCHS1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**通用订货数据**

版本	设备标记号, 附件 x 17 mm, PVC, 颜色编码: 黑色, 标记号托架
订货号	0138900000
类型	SCHS1
GTIN (EAN)	4008190009168
数量	50 items

SCHS1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

RoHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	6 mm	深度 (英寸)	0.2362 inch
高度	1000 mm	高度 (英寸)	39.37 inch
宽度	17 mm	宽度 (英寸)	0.6693 inch
净重	93 g		

温度

工作温度范围	-20...80 °C
--------	-------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	符合要求
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用数据

材料颜色 (阻抗编码)	0	
类型	标记号托架	
宽度	17 mm	
阻燃等级符合 UL 94	V-0	
最大工作温度	80 °C	
最小工作温度	-20 °C	
颜色编码	黑色	
卤素	不	
基础材料	PVC	
每个包装单元的标记号数量	供电形式	MultiCard
每种组合对应的标识牌数	1 MultiCard = Accessories	
工作温度范围	-20...80 °C	

设备标记号

卤素	不
----	---

分类

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

SCHS1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com



SCHS1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

ESO 插入式标记号**通用订货数据**

类型	ESO/SCHS1 500X12,5X0,3	版本
订货号	0139000000	端子标记号, 插入式标记号, 500 x 12.5 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190047252	
数量	100 ST	

STR 透明条**通用订货数据**

类型	STR F.SCHS	版本
订货号	0139200000	端子标记号, 护罩, 500 x 12.5 mm, 透明
GTIN (EAN)	4008190159290	
数量	1 ST	