

## CLI C 1-3 GN/WS 5 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



CLI C 导线标记号安装于还未联接的导线上。有四种尺寸，导线截面积为 0.5 mm<sup>2</sup> 至最大 70 mm<sup>2</sup>。标记号已预先印好，可即使用。每个标记号可以组合进行标识。

- 闭口标记号，用于未联接的导线，安全可靠。
- 特殊的弹性外形设计，用途广泛
- 安装简单，快速
- 相应配件可以简化标记工作
- 高质量的字体打印
- 字体清晰易读

## 通用订货数据

版本	CableLine, 导线及电缆标记号, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, 绿色
订货号	<a href="#">0252611518</a>
类型	CLI C 1-3 GN/WS 5 MP
GTIN (EAN)	4032248005352
数量	200 items

## CLI C 1-3 GN/WS 5 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS 一致

## 尺寸和重量

深	5 mm	深度 (英寸)	0.1968 inch
高度	3 mm	高度 (英寸)	0.1181 inch
宽度	4.2 mm	宽度 (英寸)	0.1654 inch
净重	0.04 g		

## 温度

工作温度范围 -30...80 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 通用数据

材料颜色 (阻抗编码)	5		
打印方向	水平		
打印类型	标准		
打印工艺	热成型		
类型	MultiPack		
宽度	4.2 mm		
阻燃等级符合 UL 94	V-0		
最大工作温度	80 °C		
最小工作温度	-30 °C		
颜色编码	绿色		
卤素	是		
最大绝缘直径	5		
基础材料	PVC, 软的, 无镉		
打印颜色	白色		
打印标志	计数		
每个包装单元的标记号数量	供电形式	元件部分	
推荐使用的工业	流程, 机械制造		
每种组合对应的标识牌数	1 Component part = Conductor and cable markers		
工作温度范围	-30...80 °C		
表面印刷	5		

## 导线和电缆标记号

卤素	是	最大压接面积	4 mm <sup>2</sup>
最小压接面积	1.5 mm <sup>2</sup>	最大电缆外径	5 mm
最小电缆外径	2.5 mm	导线外径	2.5 - 5 mm
导线压接面积	1.5 - 4 mm <sup>2</sup>		

## 分类

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

**CLI C 1-3 GN/WS 5 MP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

附件

www.weidmueller.com

**A - Z**

CableLine 系列电线和电缆标记产品为用户提供适用于多种应用的解决方案。既有合适细导线的导线标记号，也有适合电缆直径很大的电缆标记号。

**通用订货数据**

类型	CLI R 1-3 GE/SW Y	版本
订货号	<a href="#">0572901697</a>	CableLine, 装配杆
GTIN (EAN)	4008190140359	
数量	10 ST	
类型	CLI R 1-3 GE/SW P	版本
订货号	<a href="#">0572901668</a>	CableLine, 装配杆
GTIN (EAN)	4008190079833	
数量	10 ST	
类型	CLI R 1-3 GE/SW Q	版本
订货号	<a href="#">0572901670</a>	CableLine, 装配杆
GTIN (EAN)	4008190081102	
数量	10 ST	

**0 - 9**

CableLine 系列电线和电缆标记产品为用户提供适用于多种应用的解决方案。既有合适细导线的导线标记号，也有适合电缆直径很大的电缆标记号。



**通用订货数据**

类型	CLI R 1-3 GE/SW 4	版本
订货号	<a href="#">0572901515</a>	CableLine, 装配杆
GTIN (EAN)	4008190090722	
数量	10 ST	

## CLI C 1-3 GN/WS 5 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## A - Z

CableLine 系列电线和电缆标记产品为用户提供适用于多种应用的解决方案。既有合适细导线的导线标记号，也有适合电缆直径很大的电缆标记号。

## 通用订货数据

类型	CLI R 1-3 GE/SW T	版本
订货号	<a href="#">0572901678</a>	CableLine, 装配杆
GTIN (EAN)	4008190014698	
数量	10 ST	

## 0 - 9



CableLine 系列电线和电缆标记产品为用户提供适用于多种应用的解决方案。既有合适细导线的导线标记号，也有适合电缆直径很大的电缆标记号。

## 通用订货数据

类型	CLI R 1-3 GE/SW 6	版本
订货号	<a href="#">0572901521</a>	CableLine, 装配杆
GTIN (EAN)	4008190116446	
数量	10 ST	

## A - Z

CableLine 系列电线和电缆标记产品为用户提供适用于多种应用的解决方案。既有合适细导线的导线标记号，也有适合电缆直径很大的电缆标记号。

## 通用订货数据

类型	CLI R 1-3 GE/SW K	版本
订货号	<a href="#">0572901658</a>	CableLine, 装配杆
GTIN (EAN)	4008190036614	
数量	10 ST	

**CLI C 1-3 GN/WS 5 MP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

附件

特殊字符



CableLine 系列电线和电缆标记产品为用户提供适用于多种应用的解决方案。既有合适细导线的导线标记号，也有适合电缆直径很大的电缆标记号。

通用订货数据

类型	CLI R 1-3 GE/SW -	版本
订货号	<a href="#">0572901740</a>	CableLine, 装配杆
GTIN (EAN)	4032248106691	
数量	10 ST	

A - Z

CableLine 系列电线和电缆标记产品为用户提供适用于多种应用的解决方案。既有合适细导线的导线标记号，也有适合电缆直径很大的电缆标记号。

通用订货数据

类型	CLI R 1-3 GE/SW L	版本
订货号	<a href="#">0572901660</a>	CableLine, 装配杆
GTIN (EAN)	4008190082628	
数量	10 ST	
类型	CLI R 1-3 GE/SW F	版本
订货号	<a href="#">0572901648</a>	CableLine, 装配杆
GTIN (EAN)	4008190147716	
数量	10 ST	
类型	CLI R 1-3 GE/SW A	版本
订货号	<a href="#">0572901638</a>	CableLine, 装配杆
GTIN (EAN)	4008190184278	
数量	10 ST	

**CLI C 1-3 GN/WS 5 MP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

附件

0 - 9

CableLine 系列电线和电缆标记产品为用户提供适用于多种应用的解决方案。既有合适细导线的导线标记号，也有适合电缆直径很大的电缆标记号。



通用订货数据

类型	CLI R 1-3 GE/SW 7	版本
订货号	<a href="#">0572901524</a>	CableLine, 装配杆
GTIN (EAN)	4008190003470	
数量	10 ST	
类型	CLI R 1-3 GE/SW 2	版本
订货号	<a href="#">0572901509</a>	CableLine, 装配杆
GTIN (EAN)	4008190044916	
数量	10 ST	

A - Z

CableLine 系列电线和电缆标记产品为用户提供适用于多种应用的解决方案。既有合适细导线的导线标记号，也有适合电缆直径很大的电缆标记号。

通用订货数据

类型	CLI R 1-3 GE/SW O	版本
订货号	<a href="#">0572901666</a>	CableLine, 装配杆
GTIN (EAN)	4008190099855	
数量	10 ST	

0 - 9

CableLine 系列电线和电缆标记产品为用户提供适用于多种应用的解决方案。既有合适细导线的导线标记号，也有适合电缆直径很大的电缆标记号。



CLI C 1-3 GN/WS 5 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型	CLI R 1-3 GE/SW O	版本
订货号	<a href="#">0572901503</a>	CableLine, 装配杆
GTIN (EAN)	4008190081218	
数量	10 ST	

A - Z

CableLine 系列电线和电缆标记产品为用户提供适用于多种应用的解决方案。既有合适细导线的导线标记号，也有适合电缆直径很大的电缆标记号。

通用订货数据

类型	CLI R 1-3 GE/SW J	版本
订货号	<a href="#">0572901656</a>	CableLine, 装配杆
GTIN (EAN)	4008190124427	
数量	10 ST	
类型	CLI R 1-3 GE/SW S	版本
订货号	<a href="#">0572901675</a>	CableLine, 装配杆
GTIN (EAN)	4008190055004	
数量	10 ST	

0 - 9

CableLine 系列电线和电缆标记产品为用户提供适用于多种应用的解决方案。既有合适细导线的导线标记号，也有适合电缆直径很大的电缆标记号。



通用订货数据

类型	CLI R 1-3 GE/SW 5	版本
订货号	<a href="#">0572901518</a>	CableLine, 装配杆
GTIN (EAN)	4008190064945	
数量	10 ST	
类型	CLI R 1-3 GE/SW 1	版本
订货号	<a href="#">0572901506</a>	CableLine, 装配杆
GTIN (EAN)	4008190036072	
数量	10 ST	

CLI C 1-3 GN/WS 5 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

附件

A - Z

CableLine 系列电线和电缆标记产品为用户提供适用于多种应用的解决方案。既有合适细导线的导线标记号，也有适合电缆直径很大的电缆标记号。

通用订货数据

类型	CLI R 1-3 GE/SW M	版本
订货号	<a href="#">0572901662</a>	CableLine, 装配杆
GTIN (EAN)	4008190119195	
数量	10 ST	
类型	CLI R 1-3 GE/SW E	版本
订货号	<a href="#">0572901646</a>	CableLine, 装配杆
GTIN (EAN)	4008190039738	
数量	10 ST	
类型	CLI R 1-3 GE/SW G	版本
订货号	<a href="#">0572901650</a>	CableLine, 装配杆
GTIN (EAN)	4008190011390	
数量	10 ST	
类型	CLI R 1-3 GE/SW H	版本
订货号	<a href="#">0572901652</a>	CableLine, 装配杆
GTIN (EAN)	4008190170288	
数量	10 ST	

0 - 9

CableLine 系列电线和电缆标记产品为用户提供适用于多种应用的解决方案。既有合适细导线的导线标记号，也有适合电缆直径很大的电缆标记号。



通用订货数据

类型	CLI R 1-3 GE/SW 8	版本
订货号	<a href="#">0572901527</a>	CableLine, 装配杆
GTIN (EAN)	4008190135003	
数量	10 ST	

**CLI C 1-3 GN/WS 5 MP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

附件

特殊字符



CableLine 系列电线和电缆标记产品为用户提供适用于多种应用的解决方案。既有合适细导线的导线标记号，也有适合电缆直径很大的电缆标记号。

通用订货数据

类型	CLI R 1-3 GE/SW /	版本
订货号	<a href="#">0572901743</a>	CableLine, 装配杆
GTIN (EAN)	4008190137434	
数量	10 ST	

0 - 9



CableLine 系列电线和电缆标记产品为用户提供适用于多种应用的解决方案。既有合适细导线的导线标记号，也有适合电缆直径很大的电缆标记号。

通用订货数据

类型	CLI R 1-3 GE/SW 3	版本
订货号	<a href="#">0572901512</a>	CableLine, 装配杆
GTIN (EAN)	4008190168728	
数量	10 ST	
类型	CLI R 1-3 GE/SW 9	版本
订货号	<a href="#">0572901530</a>	CableLine, 装配杆
GTIN (EAN)	4008190112967	
数量	10 ST	

A - Z

CableLine 系列电线和电缆标记产品为用户提供适用于多种应用的解决方案。既有合适细导线的导线标记号，也有适合电缆直径很大的电缆标记号。

CLI C 1-3 GN/WS 5 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型	CLI R 1-3 GE/SW N	版本
订货号	<a href="#">0572901664</a>	CableLine, 装配杆
GTIN (EAN)	4008190163884	
数量	10 ST	
类型	CLI R 1-3 GE/SW R	版本
订货号	<a href="#">0572901672</a>	CableLine, 装配杆
GTIN (EAN)	4008190149277	
数量	10 ST	
类型	CLI R 1-3 GE/SW C	版本
订货号	<a href="#">0572901642</a>	CableLine, 装配杆
GTIN (EAN)	4008190184681	
数量	10 ST	
类型	CLI R 1-3 GE/SW B	版本
订货号	<a href="#">0572901640</a>	CableLine, 装配杆
GTIN (EAN)	4008190057442	
数量	10 ST	
类型	CLI R 1-3 GE/SW D	版本
订货号	<a href="#">0572901644</a>	CableLine, 装配杆
GTIN (EAN)	4008190012601	
数量	10 ST	

其他



CableLine 系列电线和电缆标记产品为用户提供适用于多种应用的解决方案。既有合适细导线的导线标记号，也有适合电缆直径很大的电缆标记号。

通用订货数据

类型	CLI R 1-3 BL/WS -	版本
订货号	<a href="#">0572901741</a>	CableLine, 装配杆
GTIN (EAN)	4008190119959	
数量	10 ST	

独立安装杆



CableLine 系列电线和电缆标记产品为用户提供适用于多种应用的解决方案。既有合适细导线的导线标记号，也有适合电缆直径很大的电缆标记号。

**CLI C 1-3 GN/WS 5 MP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型	CLI R 1 F. CLI C 1-3	版本
订货号	<a href="#">0532100000</a>	CableLine, 装配杆
GTIN (EAN)	4008190092191	
数量	20 ST	

A - Z

CableLine 系列电线和电缆标记产品为用户提供适用于多种应用的解决方案。既有合适细导线的导线标记号，也有适合电缆直径很大的电缆标记号。

通用订货数据

类型	CLI R 1-3 GE/SW I	版本
订货号	<a href="#">0572901654</a>	CableLine, 装配杆
GTIN (EAN)	4008190029647	
数量	10 ST	

特殊字符



CableLine 系列电线和电缆标记产品为用户提供适用于多种应用的解决方案。既有合适细导线的导线标记号，也有适合电缆直径很大的电缆标记号。

通用订货数据

类型	CLI R 1-3 GE/SW +	版本
订货号	<a href="#">0572901738</a>	CableLine, 装配杆
GTIN (EAN)	4032248307340	
数量	10 ST	
类型	CLI R 1-3 GE/SW ET	版本
订货号	<a href="#">0572901745</a>	CableLine, 装配杆
GTIN (EAN)	4008190163983	
数量	10 ST	

**CLI C 1-3 GN/WS 5 MP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

附件

**A - Z**

CableLine 系列电线和电缆标记产品为用户提供适用于多种应用的解决方案。既有合适细导线的导线标记号，也有适合电缆直径很大的电缆标记号。

**通用订货数据**

类型	CLI R 1-3 GE/SW U	版本
订货号	<a href="#">0572901680</a>	CableLine, 装配杆
GTIN (EAN)	4008190007133	
数量	10 ST	
类型	CLI R 1-3 GE/SW V	版本
订货号	<a href="#">0572901682</a>	CableLine, 装配杆
GTIN (EAN)	4008190106751	
数量	10 ST	

**其他**

CableLine 系列电线和电缆标记产品为用户提供适用于多种应用的解决方案。既有合适细导线的导线标记号，也有适合电缆直径很大的电缆标记号。



**通用订货数据**

类型	CLI R 1-3 RT/WS +	版本
订货号	<a href="#">0572901739</a>	CableLine, 装配杆
GTIN (EAN)	4008190013691	
数量	10 ST	

**A - Z**

CableLine 系列电线和电缆标记产品为用户提供适用于多种应用的解决方案。既有合适细导线的导线标记号，也有适合电缆直径很大的电缆标记号。

**CLI C 1-3 GN/WS 5 MP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型	CLI R 1-3 GE/SW X	版本
订货号	<a href="#">0572901693</a>	CableLine, 装配杆
GTIN (EAN)	4008190115142	
数量	10 ST	

特殊字符



CableLine 系列电线和电缆标记产品为用户提供适用于多种应用的解决方案。既有合适细导线的导线标记号，也有适合电缆直径很大的电缆标记号。

通用订货数据

类型	CLI R 1-3 GE/SW .	版本
订货号	<a href="#">0572901749</a>	CableLine, 装配杆
GTIN (EAN)	4008190043339	
数量	10 ST	

A - Z

CableLine 系列电线和电缆标记产品为用户提供适用于多种应用的解决方案。既有合适细导线的导线标记号，也有适合电缆直径很大的电缆标记号。

通用订货数据

类型	CLI R 1-3 GE/SW W	版本
订货号	<a href="#">0572901684</a>	CableLine, 装配杆
GTIN (EAN)	4008190060046	
数量	10 ST	
类型	CLI R 1-3 GE/SW Z	版本
订货号	<a href="#">0572901699</a>	CableLine, 装配杆
GTIN (EAN)	4008190142681	
数量	10 ST	